



Emb.	Réf.	Boîtes monopostes Batibox
100	<b>0801 08</b> 372 501 201	<p>Conformes aux normes EN 60670-1</p> <p><b>Boîte ronde pour maçonnerie</b> Montage des boîtes dans murs avec accessoire de scellement (réf. 0778 83), pour montage dans pierre et brique, prof. 40 mm, avec vis de fixation</p>
50	<b>0819 41</b> 372 701 901	<p><b>Boîte ronde pour béton</b> Positionnement des boîtes sur banches avec accessoire de scellement (réf. 0778 83), pour montage dans murs en béton. Fixation d'appareils par vis longues (réf. 0801 97), prof. 58 mm</p>
20	<b>0801 97</b> 372 800 001	<p><b>Vis</b> Vissage rapide Pour fixation support (réf. 0802 51) 40 x 3 mm</p>
1	<b>0778 83</b> 372 800 051	<p><b>Accessoire de scellement</b> S'adapte sur boîtes maçonnerie (réf. 0801 08) ou béton (réf. 0819 41) à sceller dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sans perçage Associable en double et triple poste</p>
10	<b>0802 51</b> 376 170 001	<p><b>Support Batibox grd. 1</b> Pour 1 poste Supports pour fixation d'appareillage programmes Soliroc et Mosaic, pour montage sur tout type de boîte à vis Permet la composition de configuration multipostes par association en vertical et horizontal</p>
10	<b>0676 66</b> 209 980 001	<p><b>Voyants</b> Lampe sans entretien LED, blanche Orientation, 230 V, consommation 0,15 mA</p>
10	<b>0676 68</b> 209 970 001	<p>Contrôle, 230 V, consommation 3 mA</p>

**Montage**

**Clipsage enjoliveur**

**Repérage des trous**

**Perçage / chevillage**

(Ø 6 mm - L: 40 mm)

**Fixation sur mur**

4 x 40 mm

**Montage des bouchons livrés**

**Démontage**

**Démontables uniquement par perçage**