

# Coffrets DRIVIA 13

13 modules par rangée



Caractéristiques techniques p. 497

Emb.	Réf.	Coffrets DRIVIA 13 IP 30 – IK 05				
		Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11 Blanc RAL 9003 Rails pivotants 3 positions et extractibles Espace sous rails : 40 mm Entraxe entre rails 125 mm Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Se montent sur goulottes GTL ou sur mur Livrés avec plaques de fond et sans porte				
		<b>13 modules par rangée</b>				
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	<b>4012 11CH</b> 822 012 111	1	13	250	250	103,5
1	<b>4012 12CH</b> 822 022 111	2	26	375	250	103,5
1	<b>4012 13CH</b> 822 032 111	3	39	500	250	103,5
1	<b>4012 14CH</b> 822 042 111	4	52	625	250	103,5

Emb.	Réf.	Coffrets multimédia DRIVIA M13				
		Coffrets multimédia à équiper (p. 238) Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.) Bloc multiprises 4 x T13 inclus Livrés avec plaques de fond et sans porte				
		<b>13 modules - grandeur 3</b>				
		Dimensions: 250 x 500 x 103,5 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
		<b>13 modules - grandeur 4</b>				
		Dimensions: 250 x 625 x 103,5 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
		<b>26 modules - grandeur 4</b>				
		Dimensions: 250 x 625 x 103,5 mm 2 plastrons avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
1	<b>4012 13VDI01</b> 822 330 101					
1	<b>4012 14VDI01</b> 822 340 101					
1	<b>4012 14VDI02</b> 822 320 111					

Emb.	Réf.	Portes IP 40 - IK 07	
		<b>Blanches RAL 9003</b>	
1	<b>4013 31</b> 822 992 151	Pour coffret 1 rangée	
1	<b>4013 32</b> 822 992 251	Pour coffret 2 rangées	
1	<b>4013 33</b> 822 992 351	Pour coffret 3 rangées	
1	<b>4013 34</b> 822 992 451	Pour coffret 4 rangées	
		<b>Transparentes</b>	
1	<b>4013 41</b> 822 994 141	Pour coffret 1 rangée	
1	<b>4013 42</b> 822 994 241	Pour coffret 2 rangées	
1	<b>4013 43</b> 822 994 341	Pour coffret 3 rangées	
1	<b>4013 44</b> 822 994 441	Pour coffret 4 rangées	
		<b>Plaques de fond</b>	
		<b>Blanches RAL 9003</b>	
1	<b>4013 51</b> 822 992 111	Pour coffret 1 rangée	
1	<b>4013 52</b> 822 992 211	Pour coffret 2 rangées	
1	<b>4013 53</b> 822 992 311	Pour coffret 3 rangées	
1	<b>4013 54</b> 822 992 411	Pour coffret 4 rangées	
		<b>Réhausse</b>	
		Blanc RAL 9003 Epaisseur 50 mm Permettent d'augmenter le volume de câblage des coffrets	
1	<b>4013 71</b>	Pour coffret 1 rangée	
1	<b>4013 72</b>	Pour coffret 2 rangées	
1	<b>4013 73</b>	Pour coffret 3 rangées	
1	<b>4013 74</b>	Pour coffret 4 rangées	