

Coffrets DRIVIA 18

18 modules par rangée



4012 23CH



4012 23CH sans capot



4012 24CH



4012 23CH + 4012 33



4012 33



4012 73

Caractéristiques techniques p. 499

Emb.	Réf.	Coffrets DRIVIA 18 IP 30 – IK 05				
		Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11 Blanc RAL 9003 Rails pivotants 3 positions et extractibles Espace sous rails : 40 mm Entraxe entre rails 125 mm Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Se montent sur goulottes GTL ou sur mur Livrés avec plaques de fond et sans porte				
		18 modules par rangée				
		Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	4012 21CH 822 014 111	1	18	250	355	103,5
1	4012 22CH 822 024 111	2	36	375	355	103,5
1	4012 23CH 822 034 111	3	54	500	355	103,5
1	4012 24CH 822 044 111	4	72	625	355	103,5

Emb.	Réf.	Coffrets multimédia DRIVIA M18				
		Coffrets multimédia à équiper (p. 238) Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.) Bloc multiprises 4 × T13 inclus Livrés avec plaques de fond et sans porte				
		18 modules - grandeur 3				
		Dimensions: 355 × 500 × 103,5 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
		18 modules - grandeur 4				
		Dimensions: 355 × 625 × 103,5 mm 1 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
		26 modules - grandeur 4				
		Dimensions: 355 × 625 × 103,5 mm 2 plastron avec rail DIN et 1 ouverture avec plaque perforée				
1	4012 23VDI01 822 330 201					
1	4012 24VDI01 822 340 201					
1	4012 24VDI02 822 320 121					

Emb.	Réf.	Portes IP 40 - IK 07	
		Blanches RAL 9003	
1	4012 31 822 993 151	Pour coffret 1 rangée	
1	4012 32 822 993 251	Pour coffret 2 rangées	
1	4012 33 822 993 351	Pour coffret 3 rangées	
1	4012 34 822 993 451	Pour coffret 4 rangées	
		Transparentes	
1	4012 41 822 993 141	Pour coffret 1 rangée	
1	4012 42 822 993 241	Pour coffret 2 rangées	
1	4012 43 822 993 341	Pour coffret 3 rangées	
1	4012 44 822 993 441	Pour coffret 4 rangées	

Emb.	Réf.	Plaques de fond	
		Blanches RAL 9003	
1	4012 51 822 998 111	Pour coffret 1 rangée	
1	4012 52 822 998 211	Pour coffret 2 rangées	
1	4012 53 822 998 311	Pour coffret 3 rangées	
1	4012 54 822 998 411	Pour coffret 4 rangées	

Emb.	Réf.	Réhausses	
		Blanc RAL 9003 Épaisseur 50 mm Permettent d'augmenter le volume de câblage des coffrets	
1	4012 71	Pour coffret 1 rangée	
1	4012 72	Pour coffret 2 rangées	
1	4012 73	Pour coffret 3 rangées	
1	4012 74	Pour coffret 4 rangées	