

## Cache-bornes et coffret 27 modules



Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme EN 60 695-2-11  
 Classe II - IP 30 - IK 05  
 Conformes aux normes IEC 60439-3  
 Blanc RAL 9010

Emb.	Réf.	Coffrets cache-bornes			
		Livrés filmés capot clipsable (non clipsé) et plombable Composés de : - 1 fond avec trous oblongs de positionnement - 1 rail permettant le passage des fils			
		<b>Coffrets 1 à 4 modules</b>			
		Capacité en modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
10	<b>0013 01</b> 531 199 001	1	140	30	72
10	<b>0013 02</b> 531 199 002	2	140	50	72
10	<b>0013 04</b> 531 199 004	4	160	90	74
		<b>Coffret 6 modules</b>			
		Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5-16 mm <sup>2</sup>			
5	<b>0013 06</b> 531 199 006	6	160	128	74

10	<b>0013 98</b> 531 199 008	<b>Accessoire pour coffrets cache-bornes</b> Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble
----	-------------------------------	--

Coffrets cache-bornes 8/9 modules					
		<b>Coffret capacité mini</b> Composé de : • 1 fond avec trous oblongs de positionnement • 1 rail permettant le passage des fils Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm <sup>2</sup> (p. 192) Fixation du capot par 4 vis à pas rapide Capot plombable avec kit de plombage réf. 0013 89			
		Capacité en modules (8 + 1)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	<b>0013 08</b> 531 199 007		180	190	83
		<b>Platine pour disjoncteur d'abonné</b> Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur			
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	(Ep. Utile) (mm)
1	<b>0011 90</b>	225	190	53	50
		<b>Portes IP 40 - IK 07</b>			
2	<b>0013 28</b> 531 199 009	Porte blanche			
1	<b>0013 38</b> 531 199 010	Porte transparente			

Accessoires pour coffrets 8/9 modules		
1	<b>0013 90</b> 531 199 011	Serrure n° 850
10	<b>0013 98</b> 531 199 008	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble

Emb.	Réf.	Coffret 27 modules		
		Coffret capacité maxi Grande capacité parfaitement adapté à la rénovation Livré avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - bornier phase + neutre IP 2X - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 Ne reçoit pas de porte		
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
1	<b>0012 26</b>	235	500	99
		<b>Accessoire pour coffret et cache-bornes</b>		
1	<b>0013 89</b> 822 990 001	Kit de plombage Jeu de 2 cache-vis plombables pour capots		