

Boîtiers d'équipement industriels plastiques



Faces lisses

Liberté de fixation :

- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø 4 mm
- par pattes de fixation murale réf. 0358 02

Classe II assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation. Possibilités de fixation des équipements sur rail ou sur plaque pleine
 Fixation des borniers IP 2x en partie haute. Ouverture/fermeture ¼ de tour du couvercle par tournevis plat. Visualisation de la position fermé/ouvert :
 I/O. Couvercles imperdables par liens sauf dimensions 310 × 240 et 360 × 270. Charnières adaptables sur tous modèles à partir de 130 × 130

Boîtiers d'équipement industriels plastiques

Emb.	Réf.	Boîtiers d'équipement industriels plastiques
		IP 55, IK 07, gris RAL 7035 Dimensions intérieures Haut. × Larg. × Prof. (mm)
1	0359 00 152 108 331	Couvercle opaque 130 × 75 × 74
1	0359 30 152 207 331	130 × 130 × 74
1	0359 40 152 210 331	155 × 110 × 74
1	0359 50 152 240 331	180 × 140 × 86
1	0359 60 152 339 331	220 × 170 × 86
1	0359 70 152 389 331	270 × 170 × 86
1	0359 80 152 410 331	310 × 240 × 124
1	0359 90 152 450 331	360 × 270 × 124
1	0359 01 152 108 341	130 × 75 × 74
1	0359 31 152 207 341	130 × 130 × 74
1	0359 41 152 210 341	155 × 110 × 74
1	0359 51 152 240 341	180 × 140 × 86
1	0359 61 152 339 341	220 × 170 × 86
1	0359 71 152 389 341	270 × 170 × 86
1	0359 81 152 410 341	310 × 240 × 124
1	0359 91 152 450 341	360 × 270 × 124

Boîtiers d'équipement industriels plastiques

Emb.	Réf.	Boîtiers d'équipement industriels plastiques
		IP 66, IK 08, gris T 029 Dimensions intérieures Haut. × Larg. × Prof. (mm)
1	0350 07 152 108 321	Couvercle opaque 130 × 75 × 74
1	0350 13 152 207 321	130 × 130 × 74
1	0350 17 152 210 321	155 × 110 × 74
1	0350 22 152 240 321	180 × 140 × 86
1	0350 28 152 339 321	220 × 170 × 86
1	0350 33 152 389 321	270 × 170 × 86
1	0350 44 152 410 321	310 × 240 × 124
1	0350 47 152 450 321	360 × 270 × 124

Accessoires

Emb.	Réf.	Accessoires
		Charnières
1	0358 00 152 901 901	RAL 7016, Jeu de 2 pièces Pour boîtiers de 130 × 130 à 270 × 170
1	0358 01 152 901 911	Pour boîtiers de 310 × 240 à 360 × 270
		Plaques de montage métalliques
		Acier galvanisé ép.15/10e pour boîtiers :
5	0358 10 152 920 901	130 × 130 réf. 359 30/31 et 350 13
5	0358 11 152 921 901	155 × 110 réf. 359 40/41 et 350 17
5	0358 12 152 922 901	180 × 140 réf. 359 50/51 et 350 22
5	0358 13 152 923 901	220 × 170 réf. 359 60/61 et 350 28
5	0358 14 152 924 901	270 × 170 réf. 359 70/71 et 350 33
5	0358 15 152 925 901	310 × 240 réf. 359 80/81 et 350 44
5	0358 16 152 926 901	360 × 270 réf. 359 90/91 et 350 47
		Pattes de fixation murale
1	0358 02 152 910 901	Jeu de 4 pattes
		Boîtiers de fortes profondeurs
2	0921 22 152 341 001	Couvercle opaque, gris RAL 7035 IP 55, IK 07, Profondeur 140 mm 220 × 170 × 140 mm avec 4 verrous
1	0922 84 152 411 001	IP 55, IK 08, Profondeur ≥ 154 mm 310 × 240 × 160 mm avec 4 verrous
		Plaques de montage métalliques ép. 15/10
5	0350 90 152 930 031	Pour boîtiers : 220 × 170 mm
1	0350 93 152 930 001	Pour boîtiers : 310 × 240 mm