













Programme Arteor™

plastrons et plaques frontales pour prises informatiques

 <p>0786 04UP61 0786 02UP61</p> <p>Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86</p> <p>IP 20 Plaques grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm</p>		 <p>UP Appareil pour montage encastré</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>	 <p>AP Appareil pour montage apparent</p> <p>Grd. I</p> <p>Blanc</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur</p> <p>Composable</p> <p>Blanc</p>	 <p>BF Mécanisme avec enjoliveur</p> <p>Composable</p> <p>Magnésium</p>	 <p>M Support</p> <p>Grd. I</p> <p>En métal</p>	 <p>R Plaques</p> <p>Grd. I</p>
<p>Plastrons vides pour prises informatiques</p>							
1	 <p>1 × Keystone – 2 modules Équipé de porte-repère transparent Aussi adapté pour des connecteurs AMP</p>	<p>0786 04UP61 877 233 001</p>	<p>0786 04AP61 877 033 001</p>	<p>0786 04 877 403 001</p>	<p>5728 37 877 403 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Blanc 5717 01 375 110 001</p>
1	 <p>2 × Keystone – 2 modules Équipé de porte-repère transparent Aussi adapté pour des connecteurs AMP</p>			<p>0786 10 877 405 001</p>		<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p>
1	 <p>1 × Systimax – 2 modules Équipé de porte-repère transparent</p>	<p>0786 02UP61 877 234 001</p>	<p>0786 02AP61 877 034 001</p>	<p>0786 02 877 401 001</p>	<p>5728 38 877 401 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Graphite 5717 21 375 110 141</p>
1	 <p>2 × Systimax – 2 modules Équipé de porte-repère transparent</p>	<p>0786 03UP61 877 235 001</p>	<p>0786 03AP61 877 035 001</p>	<p>0786 03 877 402 001</p>		<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Casual 5717 31 375 110 351</p>
1	 <p>1 × Infra+ – 2 modules Équipé de porte-repère transparent</p>			<p>0786 09 877 404 001</p>		<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p>
1	<p>Plaques frontales pour BKS NewLine</p> <p>Plaques frontales 2 × BKS NewLine – 2 modules N</p> <p>Non équipée, ce matériel est disponible directement chez BKS Insert vierge pour produits avec technique snap-in réf. 413-7401</p>	<p>413-7581ws</p>		<p>413-7582ws</p>	<p>413-7582mg</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p>
1	<p>Jeu de montage Casacom</p> <p>Jeu de montage Casacom N</p> <p>Pour la montage des boîtes de raccordement réseau casacom Disponible que en grd. I, montage dans combinaison multipostes sur demande Mécanismes sont disponibles directement chez Otto Fischer AG</p>	<p>5717 01CASA 877 630 001</p>					<p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p>
							<p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>



N Réseau multimédia Optimum auto Gigabit

LES AVANTAGES:

- Tous les médias distribués sur un même format de prise RJ45 et un câble paire torsadé
- Tous les médias (SAT, TNT, téléphone et internet) en simultané sur une prise 4xRJ45 avec un seul câble
- Reconnaissance automatique du média à la prise terminale
- Débit LAN ≤ 1 Gbit/s



►► Solutions complètes, prêt à poser

PLUS D'INFORMATIONS



► Réseau multimedia Optimum auto Gigabit p. 236



► Coffrets pour réseau multimédia p. 260