

Axolute

mécanismes

MÉCANISMES	RÉFÉRENCES		
	○ White	○ Alu	● Anthracite
Prise standard FR - 2P+T 16 A 250 Vca avec éclips de protection - Connexion à vis - 2 modules	HD4142	HC4142	HS4142
Prise standard allemand - 2P+T 16 A 250 V - 2 modules	HD4141W	HC4141W	HS4141W
Prise british standard - 2P+T 13 A - 2 modules	HD4150	HC4150	HS4150
Prise standard euro-US - 2P+T 16 A 127/250 Vca - 2 modules	HD4126	HC4126	HS4126
Prise standard italien - 2P+T 16 A - 1 module	HD4180W	HC4180W	HS4180W
Prise chargeur USB 5 V - 1 module	HD4285C 965 103 001	HC4285C 965 103 801	HS4285C 965 103 041
Prise double chargeur USB 5 V - 2 modules	HD4285C2 965 133 001	HC4285C2 965 133 801	HS4285C2 965 133 041
PRISES TV, RD ET SAT			
Prise TV simple - 1 module	HD4202D	HC4202D	HS4202D
Prise TV type F - 1 module	HD4269F	HC4269F	HS4269F
Prise TV + RD + SAT blindée - 2 modules	HD4210D	HC4210D	HS4210D
Prise TV + SAT blindée - 2 modules	HD4214D	HC4214D	HS4214D
Prise TV/FM - 2 modules	HD4213D	HC4213D	HS4213D
Plaque frontale pour radio, TV universelles, (seulement en Gr. I prise à commander séparément)	HD4204 ⁽¹⁾	HC4204 ⁽¹⁾	HS4204 ⁽¹⁾
Plaque frontale pour radio, TV et Sat universelles, (seulement en Gr. I prise à commander séparément)	HD4207 ⁽¹⁾	HC4207 ⁽¹⁾	HS4207 ⁽¹⁾
Plaque frontale pour radio, TV et Internet Wisi, (seulement en Gr. I prise à commander séparément)	HD4204W ⁽¹⁾	HC4204W ⁽¹⁾	HS4204W ⁽¹⁾
(1) Remarque : Les plaques frontales télévision ne peuvent pas être installées dans des combinaisons, seulement en Gr. I			
PRISES TÉLÉPHONE ET INFORMATIQUE			
Prise Téléphone RJ11 - 1 module	HD4258C11N	HC4258/11N	HS4258/11N
Prise RJ 45 cat. 6 - UTP - 1 module	HD4279C6	HC4279C6	HS4279C6
Prise RJ 45 cat. 6 - FTP - 1 module	HD4279C6F	HC4279C6F	HS4279C6F
Prise RJ 45 cat. 6 - STP - 1 module	HD4279C6S	HC4279C6S	HS4279C6S
Prise RJ 45 cat. 6A - STP - 1 module	HD4279C6A	HC4279C6A	HS4279C6A
Adaptateur BKS 1 module set de montage sans Clip (Veuillez s.v.p. les commander directement chez le fabricant)	413-7555WS	413-7555AT	413-7555AL
Adaptateur R&M 1 module (Veuillez commander les connecteurs directement chez le fabricant) Connecteurs à commander séparément numéro Eldas 977 821 065 Cat. 6 et 977 821 055 Cat. 6 blindé	HD4950R&M	HC4950R&M	HS4950R&M
CONNECTEURS AUDIO-VIDÉO			
Connecteur pour haut-parleur - 1 module	HD4294	HC4294	HS4294
Connecteur vidéo RCA x 3 - 2 modules	HD4283	HC4283	HS4283
Connecteur HDMI - 2 modules	HD4284	HC4284	HS4284
SIGNALISATION SONORE ET VISUELLE			
Sonnette électronique 12V- 3 sons différents - 2 modules	HD4355V12	HC4355/12	HS4355/12
Sonnette électronique 230V - 1 module	HD4351V230	HC4351/230	HS4351/230
Lampe de secours rechargeable	HD4380	HC4380	HS4380
Balise de signalisation à LED - 230V - 2 modules	H4382/230	-	-
Autres lampes - voir page 106			
OBTURATEURS ET SORTIES DE CÂBLES			
Obturateur - 1 module	HD4950	HC4950	HS4950
Obturateur - 2 modules	HD4951	HC4951	HS4951
Sortie de câble avec serre-câble - 1 module	HD4953	HC4953	HS4953
Sortie de câble avec serre-câble - 2 modules	HD4954	HC4954	HS4954
VIDÉOPHONIE ET VIDÉO CONTRÔLE - POSTES INTÉRIEURS			
Axolute vidéo Display	349313 964 500 300	349311 964 505 330	349312 964 505 410
NIGHTER (finition noir)	-	-	349320 964 501 100
WHICE (finition blanc)	349321 964 501 200	-	-
CAMÉRAS			
Caméra d'intérieur pour fonction surveillance	391663	391661 964 505 430	391662 964 505 470

