

Klemmleisten/Klemmenblöcke/Reihenverteiler/Leistungsverteiler

Sortimentübersicht

KLEMMLEISTEN 63 BIS 100A									
• Icc 10kA	Anzahl Abgänge	Klemmschienen unisoliert		Klemmschienen IP 2x (xxB)			Klemmsch. grün	Klemmsch. z. Abzweigung	3-Leiter + Neutralleiter
		zur Verschraub.	auf Sockel	schwarz	blau	grün			
	4-5	0048 01	0048 20	0048 50	0048 40	0048 30		0048 12	
	6-7			0048 16	0048 15		0050 50		
	8	0048 03	0048 22	0048 52	0048 42	0048 32			
	12-13		0048 24	0048 54	0048 44	0048 34	0050 51		
	15	0048 05					0049 62		
	17		0048 25	0048 55	0048 45	0048 35			
	20	0048 06							
	22			0048 56	0048 46	0048 36			
	25/28	0048 07 (25)				0048 37 (27)	0049 64 (28)		0048 14
	32/34					0048 38	0050 52		
	41						0050 53		
55						0050 54			

KLEMMENBLÖCKE 40 BIS 250A										
• Icc 14,5 bis 42kA	Nennstrom (A)	2-Leiter Anzahl und Querschnitt der Litze (mm ²)			4-Leiter Anzahl und Querschnitt der Litze (mm ²)			Klemmschienen IP 2x		
		Art.	Eingänge	Abgänge	Art.	Eingänge	Abgänge	Schutzleiter	Neutralleiter	Abgänge zusätzlich (mm ²)
	40	0048 81	2×10	11×4	0048 85	2×10	11×4	0048 34	0048 44	12×6
	100	0048 80	2×16	5×10	0048 84	2×16	5×10	0048 32	0048 42	8×6
		0048 82	2×25	2×16+11×10	0048 88	2×25	2×25+11×10	0048 35	0048 45	16×6
	125				0048 86	2×25	2×16+7×10		0048 44	12×6
					0048 76	1×35	1×25+1×16+14×10		0048 46	21×6
	160				0048 79	1×70	2×25+4×16+8×10		0048 45	16×6
250				0048 77	1×120	1×35+2×25+2×16+6×10				

VERTEILERKLEMMEN 125 BIS 250A				
• Icc 27 bis 60kA	Nennstrom (A)	Art.	Anzahl und Anschlussquerschnitt von Litzendraht pro Leiter (mm ²)	
			Eingänge	Abgänge
	125	0048 71	4×35	12×10
	160	0048 83	1×50 (flexible Schiene 13mm max.)	3×25 + 2×16 + 7×10
		0048 67 (Verteilerklemme)	Direkt auf die nachfolgende Geräte-klemme	6×25
	250	0048 73	1×120 (flexible Schiene 16mm max.)	6×25 + 4×10
0048 68 (Verteilerklemme)		Direkt auf die nachfolgende Geräte-klemme	4×35 + 2×25	

REIHENVERTEILER LEXICLIC 250A								
• Icc 60kA	Nennstrom (A)	Anschlussverteiler			Verbindungskabel mit Stecker			
		L+N	3L+ 2N	max. Stomstärke pro Kabel (A)	120mm		320mm	
					Neutralleiter	Aussenleiter	Neutralleiter	Aussenleiter
250	0373 17	0373 16	0373 18	40	0048 92	0048 91	0048 94	0048 93
				63	0048 96	0048 95	0048 98	0048 97

LEISTUNGSVERTEILER 125 BIS 400A							
• Icc 20 bis 60kA	Nennstrom (A)	Art.	Anzahl und Querschnitt der Anschlussleitungen pro Leiter (mm ²)		Art.	Abgestuft Anzahl und Querschnitt der Anschlussleitungen pro Leiter (mm ²)	
			Eingänge	Abgänge		Eingänge	Abgänge
125	0374 47		1×35	10×16 (Ph) 17×16 (N)	0373 95	4 CU-Schienen 12×4, jede mit 5 Aufnahmen à 2×10mm ²	
						0374 30	1×35
160					0374 31	1×70	5×35
250	0374 00		1×150	1×70 oder 1×50 + 1×35 oder 2×35	0374 35	1×120	5×50
400					0373 08	2×Ø8,5mm	21×116 max. 70mm ²