

# CCTV Videoüberwachung

## Sets und Set-Zubehör



391863CH



391330  
391336

VE	Art.	CCTV-Sets
1	<b>391863CH</b> 961 980 901	CCTV-Set mit 7-Zoll-Monitor bestehend aus: LAN-DVR mit 4 Eingängen (Art. 391514), 7-Zoll-LCD-Monitor (Art. 391419), 2 Kompaktkamera für den Aussenbereich mit 3,6 mm Fixfokus und IR-LED (Art. 391720), 2 Plug-in-Netzteile: 12 VDC/0,5 A, Art.391851, DVR-Fernbedienung, je 2 BNC-Stecker zum Schrauben (Art. 391878) und zum Crimpen (Art. 391877) sind im Lieferumfang enthalten; erweiterbar auf bis zu 4 Kameras mit kompatiblen Betriebssystemen (Windows Mobile, iPhone, Android, Symbian), die Kosten für die Datennutzung trägt der Benutzer

VE	Art.	Kompaktkamera
1	<b>391705</b>	Farb-Röhrenkamera für den Aussenbereich, 4–9 mm Vario-Objektiv SONY Super HAD 1/3" CCD-Farbsensor, Auflösung: 330 TV-Linien, min. Beleuchtungsstärke: 0,5 Lux, IP66/IK06, schwarzes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 VDC/160 mA, nicht im Lieferumfang enthalten
1	<b>391330</b>	Night & Day-Kamera für den Aussenbereich, 6 mm Objektiv, HAD CCD II (ICX633) Farbsensor, Auflösung: 420 TV-Linien, IR-LED, 0 Lux bei eingeschalteter LED, LED-Beleuchtungsweite: 25 m, IP66/IK04, schwarzes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 VDC/400 mA (max.), nicht im Lieferumfang enthalten
1	<b>391336</b> 961 920 391	Night & Day-Kamera für den Aussenbereich, IRC, OSD und Maskierung von 8 Privatzenen, 4–9 mm Vario-Objektiv, Sony Exview HAD CCD II (ICX673) Farbsensor, Auflösung 700 TV-Linien, IR-LED, 0 Lux bei eingeschalteter LED, LED-Beleuchtungsweite 35 m, IP66, schwarzes Kamera-Leichtgehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 VDC/430 mA (max.), nicht im Lieferumfang enthalten
1	<b>391720</b> 964 519 070	Night & Day-Kamera für den Aussenbereich, 3,6 mm Objektiv, Sony 1/3" CCD Farbsensor, Auflösung: 600 TV-Linien, IR-LED, 0 Lux bei eingeschalteter LED, LED-Beleuchtungsweite: 15 m, IP66, silbernes Kameragehäuse, Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten, Stromversorgung: 12 V DC/300 mA (max.), nicht im Lieferumfang enthalten