


## Abzweigdosen Plexo™

für metrische Kabelverschraubungen ISO - 650°C



0920 14

0920 24

Abmessungen **S. 388**

IP 55, IK 07, 650 °C

Selbstverlöschend bis 650 °C (Norm EN 60695 2-1)

Verwendung als Abzweigdosen für alle Stromkreise herkömmlicher Installationen

Umgebungstemperatur -25 bis +40 °C

Nichtverlierbarer Deckel durch flexible Verbindung

Beschriftungsfeld auf beiden Seiten des Deckels

Längliche Befestigungsschlitze zum Ausrichten

Befestigung mit SPIT «Pulsa 700 E» möglich

Die Isolationsklasse 2 wird durch die mitgelieferten Verschlusskappen für die Befestigungsschrauben erreicht


Halogenfreier Kunststoff

VE	Art.	Nass-Abzweigdose quadratisch
		<b>80 × 80 × 45 mm<sup>(1)</sup></b>
		Deckel zum Aufsnappen Befestigung mit Schrauben von max. Ø 5 mm oder mit Gewindedübel Artikel 0319 57
5	<b>0920 11</b> 152 090 051	Ungebohrt
5	<b>0920 14</b> 152 090 041	7 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20
		<b>105 × 105 × 55 mm<sup>(1)</sup></b>
		Verschliessbar durch ¼-Drehung-Schnellverschluss Montage durch 2 innenliegende Befestigungspunkte (Schrauben max. Ø 5 mm) oder durch 3 Punkte ausserhalb des Verdrahtungsbereichs (Schrauben max. Ø 4 mm)
5	<b>0920 20</b> 152 140 051	Ungebohrt
5	<b>0920 24</b> 152 140 041	7 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20
		<b>Zubehör</b>
10	<b>0395 98</b> 983 249 729	Filzstift wasserfest

1 : Innenabmessungen

## Abzweigdosen Plexo™

für metrische Kabelverschraubungen ISO - 750°C



0920 34

0920 44



0920 84

IP 55, IK 07, 750 °C

Selbstverlöschend bis 750 °C (Norm EN 60695 2-1)

Verwendung als Abzweigdose oder Elektroverteiler in öffentlichen Räumen mit Personenverkehr

Umgebungstemperatur -25 bis +40 °C

Vorbereitete, ausbrechbare Einführungen

Nichtverlierbarer Deckel durch flexible Verbindung ausgenommen

Dosen mit Abmessungen 310 × 240 und 360 × 270

Verschliessbar durch 1/4 Drehung-Schnellverschluss

0 – I Markierung auf Deckel beim Verschluss

Befestigung durch Schrauben, Schlitze zum Ausrichten:

– 2 oder 4 Punkte innen (Schrauben max. Ø 5 mm)

– In den Ecken ausserhalb des Verdrahtungsbereichs

(Schrauben max. Ø 4 mm)

– Mit Montagelaschen aussen Artikel 0358 02

Befestigung mit SPIT «Pulsa 700 E» möglich

Die Isolationsklasse 2 wird durch die mitgelieferten Verschlusskappen für die Befestigungsschrauben erreicht

Halogenfreier Kunststoff

VE	Art.	Nass-Abzweigdose, quadratisch
1	<b>0920 34</b> 152 207 311	130 × 130 × 74 mm <sup>(1)</sup> 16 Einführungen, ausbrechbar, ISO 12/16 4 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25
		<b>Nass-Abzweigdose, rechteckig</b>
1	<b>0920 44</b> 152 210 311	155 × 110 × 74 mm <sup>(1)</sup> 16 Einführungen, ausbrechbar, ISO 12/16 4 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25
1	<b>0920 54</b> 152 240 311	180 × 140 × 86 mm <sup>(1)</sup> 16 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20 4 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25
1	<b>0920 64</b> 152 339 311	220 × 170 × 86 mm <sup>(1)</sup> 12 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20 8 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25 4 Einführungen, ausbrechbar, ISO 25/32
1	<b>0920 84</b> 152 410 311	310 × 240 × 124 mm <sup>(1)</sup> 2 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20 22 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25 6 Einführungen, ausbrechbar, ISO 25/32 6 Einführungen, ausbrechbar, ISO 32/40
1	<b>0920 94</b> 152 450 311	360 × 270 × 124 mm <sup>(1)</sup> 2 Einführungen, ausbrechbar, ISO 16/20 18 Einführungen, ausbrechbar, ISO 20/25 10 Einführungen, ausbrechbar, ISO 25/32 6 Einführungen, ausbrechbar, ISO 32/40

1 : Innenabmessungen