



Références		Input	Output	IP/IK	Flux Autonomie	IP/IK	Type de batteries
0 608 94	Compatible «AutoDiag»	230 V~ 50/60 Hz 1,4 W	7,5 V= = 110 mA	IP 20 / IK 07	100 lm / 1 h 45 lm / 3 h	IP 55 / IK 08	KRMT 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd
0 608 95	Compatible «Adressable»	230 V~ 50/60 Hz 1,8 W	7,5 V= = 150 mA	IP 20 / IK 07	200 lm / 1 h 70 lm / 3 h	IP 65 / IK 10	HRMU 3,6 V 2,2 Ah Ni-MH

Fixation et raccordement



Nota :
Ce luminaire est uniquement destiné à une installation dans les lieux où les fiches et les socles sont protégés de toute déconnexion non autorisée.


Câblage mobile (2 fils)



Câblage (4 fils)


Le BAPI réf. 0 608 95 peut-être relié à la centrale réf. 0 626 00
Le BAPI réf. 0 608 94 peut-être relié à la télécommande SATI AutoDiag™

La liaison avec les produits cités ci-dessus ne permet pas de commander le BAPI à distance.




Passage du mode BAPI à BAES ou BAES à BAPI

⚠ Le changement de mode, de BAPI à BAES ou BAES à BAPI ne peut se faire que lorsque la lampe est en place sur sa base de recharge (secteur présent).





Pour vérifier (ou connaître le mode dans lequel se trouve le produit) il suffit de l'enlever de sa base.



Nota : ces produits sont configurés par défaut en mode BAPI.

A la première mise en service ou après décharge






Mode **BAPI**

Mode **BAES**

Le produit clignote en mode «Locating».



Le produit est allumé **FIXE**.
Soit lors d'une coupure secteur
ou lorsqu'il est retiré de sa base.




LED allumée fixe en bas flux :
Réf. 0 608 94 => 45 lm
Réf. 0 608 95 => 70 lm




1^{er} appui

LED allumée fixe en haut flux :
Réf. 0 608 94 => 100 lm
Réf. 0 608 95 => 200 lm




2^{ème} appui

Clignotement en haut flux :
Réf. 0 608 94 => 0 lm - 100 lm - 0 lm - 100 lm etc....
Réf. 0 608 95 => 0 lm - 200 lm - 0 lm - 200 lm etc....





3^{ème} appui

La lampe est éteinte.




4^{ème} appui

LED allumée fixe en bas flux :
Réf. 0 608 94 => 45 lm
Réf. 0 608 95 => 70 lm




5^{ème} appui

Alerte fin d'autonomie



Lorsque le bloc arrive en fin d'autonomie, le flux lumineux baisse de manière significative. Pour revenir au flux lumineux précédent, il suffit de valider l'information par un appui sur le bouton poussoir.



Dès lors, il est recommandé de remettre le produit sur sa base pour qu'il se recharge.



Données Photométriques

Angles de faisceau large supérieurs à 25°.

Maintenance




Nota : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire doit être remplacé.

Changement batteries :

Oter les 4 vis et ouvrir la lampe.

Déconnecter le Pack batterie.

Réf. 0 608 94 => KRMT 2,4 V 1,5Ah Ni-Cd (Réf. 0 610 92)
Réf. 0 608 95 => HRMU 3,6 V 2,2Ah Ni-MH (Réf. 6 609 61)



⚠️ Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et/ou une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.