

# Programm Plexo™ IP 55

Informatik- und TV-Steckdosen, Aufnahmeträger, Zubehör



VE	Art.	Informatiksteckdosen RJ45	
		IP 55, IK 07 bei geschlossenem Klappdeckel	
		○ Grau	
5	<b>0695 69</b> 977 301 031		1 × RJ45, Kat. 6, FTP
1	<b>0695 57</b> 977 301 131		1 × RJ45, Kat. 5e, FTP
1	<b>0695 61</b> 977 331 031		1 × RJ45, Kat. 6, UTP
1	<b>0695 56</b> 977 331 131		1 × RJ45, Kat. 5e, UTP
		<b>Antennensteckdosen TV-R-SAT</b>	
		Für die Installation von CATV- und SAT- Anlagen mit individuellem Receiver	
		Für den Empfang von analogen oder digitalen Fernsehprogrammen (TNT, TPS, Satellit ...)	
		Schneller Steckanschluss des Koaxialkabels	
1	<b>0695 58</b> 965 303 231		○ Grau
		<b>Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze</b>	
		Für den Einbau von Apparaten Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten (RJ45-Steckdosen, Dimmer, usw.)	
		<b>Aufnahmeträger mit Klappdeckel</b>	
		IP 55, IK 07 bei geschlossenem Klappdeckel	
10	<b>0696 84</b> 240 993 301		○ Weiss
10	<b>0695 84</b> 240 993 331		○ Grau
		<b>Aufnahmeträger mit transparentem Deckel</b>	
		IP 55, IK 07 bei geschlossenem Klappdeckel	
1	<b>0695 80</b> 240 993 031		○ Weiss/grau
1	<b>0695 79</b> 240 993 131		○ Weiss/grau, abschliessbar mit Spezialwerkzeug (art. 4899 90)
		<b>Aufnahmeträger ohne Klappdeckel (IP 20)</b>	
1	<b>0695 82</b> 240 993 231		○ Weiss/grau
		<b>Aufnahmeträger für Informatikdosen Typ RJ</b>	
1	<b>0695 81</b> 240 993 431		Wasser- und Staubschutz IP 44 bestückt mit Anschlussdose und Patchkabel ○ Grau
		<b>Spezialwerkzeug</b>	
1	<b>4899 90</b> 983 800 001		Für Antivandalen-Schrauben (Schraubekopf mit Dreikantprägung)

VE	Art.	Spreizklammern für NUP-Montagerahmen	
100	<b>0849 00</b>	Spreizklammern	
		<b>Blindabdeckung</b>	
5	<b>0695 37</b> 240 392 031		Für Abdeckung von ungenutzten Leerplätzen bei NAP Gehäusen oder NUP Montageplatten
		<b>Beschriftungsetiketten</b>	
10	<b>0694 91</b> 173 318 021	Ersatzetiketten für Apparate mit Bezeichnungsschild z.B. Taster Art. 0696 33/34 und 0695 43/44	
		<b>Ersatzlampen</b>	
10	<b>0694 96</b> 209 958 011		230 V, 1 mA, grün. Nur für Taster geeignet
10	<b>0694 97</b> 209 958 911		230 V, 0,5 mA grün
10	<b>0694 98</b> 209 958 021		230 V, 1 mA orange
10	<b>0694 99</b> 209 958 111		12 V, 15 mA grün
10	<b>0694 95</b> 209 958 211		24 V, 20 mA grün
10	<b>0898 40</b> 944 143 199		230 V, E10, für Lichtsignal Art. 0695 83 (S. 374)
		<b>Kabeleinführung (werkzeuglos)</b>	
		<b>Mit 1 Einführung, Ø bis 25 mm</b>	
5	<b>0696 46</b> 240 391 101		○ Weiss
10	<b>0695 96</b> 240 391 131		○ Grau
		<b>Mit 2 Einführungen, Ø bis 16 mm</b>	
5	<b>0696 49</b> 240 391 201		○ Weiss
5	<b>0695 99</b> 240 391 231		○ Grau
		<b>Set mit 4 Verschlusskappen</b>	
10	<b>0695 98</b> 240 994 131		Zum Schutz und Abdecken der Montagelöcher in NAP-Gehäusen ○ Grau
		<b>Bohrschablone</b>	
1	<b>0695 97</b> 240 994 001		Lehre mit integrierter Wasserwaage für die Kennzeichnung der Befestigungspunkte bei NAP Gehäusen