












Composition d'une installation vidéo

système vidéo bus 2 fils pour installation dans une boîte aux lettres

| SYSTÈME VIDÉO BUS 2 FILS POUR INSTALLATION DANS UNE BOÎTE AUX LETTRES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| Nombre de boutons d'appel | Modules de fonction | | | | | Alimentation | | Adaptateur vidéo | Dérivateur vidéo | Configureurs | | Postes intérieurs |
| |  346991 964 704 000 Micro haut-parleur pour 8 boutons poussoirs |  346992 964 704 100 Module d'extension avec 8 BP |  347400 964 505 190 Interface caméra déportée |  391721 961 921 301 Caméra |  346230 964 923 290 Relais de gâche |  346000 964 502 790 Alim | |  346830 964 925 090 Adaptateur vidéo |  346841 964 922 190 Étages |  306064 964 551 090 Kit 10 app. |  306065 964 551 290 Kit 20 app. |  3501/* 964 980 * 90 Configureurs |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 |
| 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 |
| 5 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 5 |
| 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 6 |
| 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 7 |
| 8 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 8 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 9 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | 10 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 15 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 19 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 6 | 1 | 22 |
| 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 7 | 1 | 26 |
| 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 7 | 2 | 30 |
| 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 8 | 2 | 34 |
| 38 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 9 | 2 | 38 |
| 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 10 | 3 | 42 |
| 46 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 11 | 3 | 46 |
| 50 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 12 | 4 | 50 |

1 : À la place de Polyx vidéo couleur réf. 344192, il est également possible d'utiliser les postes intérieurs, Axolute Vidéo Display réf. 349311/12/13, Polyx Memory Display 344163. Une configuration supplémentaire est nécessaire avec ces postes intérieurs pour l'interface d'appel bouton poussoir palière réf. 346833. Avec les modèles Axolute, il faut commander séparément les cadres enjoliveurs correspondants. Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire.

* Pour plus de 20 appartements, vous trouverez le tableau pour le choix des configureurs

| Postes intérieurs | NOMBRE DE CONFIGURATEURS | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 306064 964 551 090 Kit 10 app. | 306065 964 551 290 Kit 20 app. | 3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs) | 3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs) | 3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs) | 3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs) | 3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs) | 3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs) | 3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs) | 3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs) | 3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs) | 3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs) |
| jusqu'à 10 | 1 | | | | | | | | | | | |
| jusqu'à 20 | | 1 | | | | | | | | | | |
| jusqu'à 29 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| à partir de 30 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| à partir de 40 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| à partir de 50 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| à partir de 60 | 5 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| à partir de 70 | 6 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| à partir de 80 | 7 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| à partir de 90 | 8 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Le tableau recommande le nombre de configureurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue