

NETATMO

Same home, just smarter

A brand of |  **legrand**[®]



NETATMO pro

Werden Sie zu einem
Smart-Home-Experten

NETATMO pro

Werden Sie zu einem Smart-Home-Experten



EINE INNOVATIVE PRODUKTREIHE

Erweitern Sie Ihr Sortiment mit innovativen, benutzerfreundlichen und einfach zu installierenden Smart-Home-Produkten.



4 JAHRE PRO-GARANTIE

Vermitteln Sie Ihren Kunden ein Gefühl von Sicherheit mit der 4 Jahre PRO-Garantie, die exklusiv für die PRO-Produktreihe von Netatmo angeboten wird.



PROFITIEREN SIE VON EINER ANERKANNTEN KOMPETENZ

Die Fachkompetenz von Netatmo im Smart-Home-Segment ist allgemein bekannt. Zudem arbeitet Netatmo mit wichtigen Branchengrößen wie Legrand, Vaillant und Velux zusammen.



NEUE KUNDEN

Werden Sie zertifizierter Fachinstallateur von Netatmo PRO. So können Sie von Kunden auf der Website netatmo.com gefunden werden.



KUNDENSUPPORT


Lassen Sie sich telefonisch oder im Online-Chat von unseren Experten beraten. Ein technischer Support, der Sie vor und nach dem Kauf unterstützt.

NETATMO

BY
STARCK®

Intelligentes Heizen

Ihre Kunden sparen auf einfachem Weg Energie,
ohne dabei auf Komfort zu verzichten



Testen Sie die
Demo-App:



Eine Lösung für jedes Zuhause

FÜR INDIVIDUELLE HEIZKESSEL ODER WÄRMEPUMPEN



Smartes Thermostat



> Für mehr Details zu diesem Produkt, schauen Sie auf den Seiten 6 bis 9



Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

> Für mehr Details zu diesem Produkt, schauen Sie auf den Seiten 14 bis 17

FÜR ZENTRALHEIZUNGEN ODER FERNWÄRME



Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket

> Für mehr Details zu diesem Produkt, schauen Sie auf den Seiten 10 bis 13



Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

> Für mehr Details zu diesem Produkt, schauen Sie auf den Seiten 14 bis 17

Die Lösung für individuelle Heizkessel
oder Wärmepumpen:

NETATMO

BY
STARCK®



Smartes Thermostat

Ihre Kunden sparen auf einfachem Weg Energie,
ohne dabei auf Komfort zu verzichten

Art. NTH-PRO



Vorteile für Sie

KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Energy-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT

Das Smarte Thermostat ist mit über 1500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel.

EINFACHE INSTALLATION IN 20 MINUTEN

So einfach wie die Installation eines herkömmlichen Thermostats. Entscheiden Sie sich für eine verdrahtete oder drahtlose Installation.

MIT DEN ZUSÄTZLICHEN SMARTEN HEIZKÖRPERTHERMOSTATEN ERWEITERBAR

Bieten Sie Ihren Kunden mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten zur Kontrolle jedes einzelnen Raums eine komplette Heizungslösung.

Vorteile für Ihre Kunden

NOCH MEHR ENERGIEEINSPARUNG FÜR IHRE KUNDEN

Mit dem vorprogrammierten Tagesprogramm, das ganz einfach vom Kunden eingestellt werden kann.

EINE INTELLIGENTE HEIZUNG FÜR MEHR WOHNKOMFORT

Das Thermostat berücksichtigt die Isolierung im Haus Ihres Kunden und die Außentemperatur, um zu programmieren, wann die Heizung eingeschaltet werden soll.

FERNSTEUERUNG DER HEIZUNG

Ihre Kunden regulieren ihre Heizung auf Distanz mittels Smartphone, Tablet, Computer oder direkt über das Thermostat.

EINFACHE UND AUTOMATISCHE PLANUNG

Das Thermostat nutzt die Antworten Ihrer Kunden auf 5 Fragen, um ein individuelles Heizprogramm basierend auf ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensstil zu erstellen.


Wie das Smarte Thermostat funktioniert

Das Smarte Thermostat ist mit über 1500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel.

Das Smarte Thermostat verbindet sich via Funk mit dem Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels WiFi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App. Es ersetzt dabei die meisten verdrahteten und drahtlosen Wand-Thermostate. Oder Sie installieren es als neuen Thermostat um den Heizkessel zu steuern.

Beispiel einer kabellosen Installation:

(funktioniert auch mit einer verkabelten Installation eines Netatmo Thermostats)



Überprüfen Sie hier die Systemkompatibilität Ihres Kunden.

In der Verpackung

- 1 Thermostat
- 1 Mobile Halterung + Wandhalterung
- 1 Verbindungsmodul
- 1 Adapter für den Heizkessel
- 1 Netzadapter
- 1 Montageplatte
- 4 Farbaufkleber
- 3 AAA-Batterien
- 4 Schrauben/Dübel



Spezifikationen

PROGRAMM

Stellen Sie Ihr wöchentliches Heizprogramm ein,
indem Sie 5 Fragen beantworten.
Sie können beliebig viele Programme erstellen.

MEHRERE HEIZZONEN

Sie können ein Thermostat für jeden Heizkreis installieren (z. B. Erdgeschoss und erster Stock).
1 Verbindungsmodul pro Thermostat.
Steuern Sie alle Heizzonen mit der gleichen App.
Die Temperatur kann direkt am Thermostat eingestellt werden.

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck.
Durchscheinender Plexiglas-Würfel. Zeitlose Form.
Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren
Farben.
Nur für den Innenbereich bestimmt.

E-PAPER-DISPLAY

Energieeffizient, mit erweiterter Reichweite und optimaler Ablesbarkeit.

ABMESSUNGEN

Thermostat: 83 x 83 x 22 mm

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Messbereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: $\pm 0,1$ °C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Maßeinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Thermostat: 3 AAA-Batterien (bis 2 Jahre Batteriedauer)
Verbindungsmodul: 220/240 V

EINRICHTUNG UND KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Gas-, Öl-, Holzkesseln und Wärmepumpen.
Ersetzt verdrahtete und drahtlose Thermostate.

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



TECHNISCHE DATEN

Thermostat mit potentialfreiem Kontakt (ON/OFF).
Maximaler Schaltstrom: 4 A.
Maximale Schaltspannung: 250 VAC.
Maximaler Schaltleistung: 120 VA (4A Last bei 30V, 1A Last bei 110V/120V oder 0,5A Last bei 220V/240V).
Leistungsfaktor: $\cos \varphi > 0,8$

MIT IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE KOMPATIBEL

iOS 9 oder Folgeversion erforderlich mit iPhone, iPad, iPod. Mindestens Android 4.2 erforderlich für Google Play erforderlich. PC & Mac über die Webapp

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Zwischen dem Verbindungsmodul und der Internetbox:
WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES).
Zwischen dem Thermostat und dem
Verbindungsmodul: Weitbereichsfunk (868 MHz).

Die Lösung für kollektives Heizen

NETATMO


BY
STARCK®



Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket

Ihre Kunden regulieren die Temperatur Ihrer
Wohnung mit Zentralheizung

Art. NVP-PRO



Vorteile für Sie

KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Energy-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Wählen Sie anschließend die Räume aus, in denen Sie die Heizkörperthermostate installiert haben. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT

2x10 Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Kompatibilität mit vorhandenen Thermostatventilen zu gewährleisten (Danfoss, M30, Giacomini und mehr).

EINFACHE INSTALLATION IN 10 MINUTEN

Ersetzen Sie die vorhandenen Thermostatventile Ihrer Kunden ganz einfach - selbst im Winter, wenn die Heizkörper betrieben werden.

MIT ZUSÄTZLICHEN SMARTEN HEIZKÖRPERTHERMOSTATEN ERWEITERBAR

Verkaufen Sie Ihren Kunden eine komplette Heizungslösung mit den zusätzlichen Smarten Heizkörperthermostaten zur Kontrolle von mehreren Räumen.

Vorteile für Ihre Kunden

NOCH MEHR ENERGIEEINSPARUNGEN ZUR BEHEIZUNG DES HAUSES

Energieeinsparungen dank des Heizprogramms und der Fenster-Offen-Erkennung, um Energieverluste wirksam zu vermeiden.

INDIVIDUELLE KOMFORTTEMPERATUR FÜR JEDEN RAUM

Intelligente Regulierung: die Thermostate analysieren die Raumumgebung in Echtzeit und passen die Heizung an die Sonneneinstrahlung und die Raumnutzung an.

FERNSTEUERUNG DER HEIZUNG

Ihre Kunden regulieren die Heizung jedes einzelnen Raums auf Distanz über Smartphone, Tablet, Computer oder manuell über die Smarten Heizkörperthermostate.

EINFACHE UND AUTOMATISCHE PLANUNG


Die Smarten Heizkörperthermostate nutzen die Antwort Ihrer Kunden auf 5 Fragen, um ein individuelles Heizprogramm basierend auf Ihren Gewohnheiten und Ihrem Lebensstil zu erstellen.

Wie funktioniert es?

Die Smarten Heizkörperthermostate eignen sich für Zentralheizungen oder Fernwärme. Das Starterset besteht aus einem Verbindungsmodul und 2 smarten Heizkörperthermostaten. Diese sind kompatibel mit etwa 90% der marktüblichen Heizkörper, wie von Danfoss, Heimeir und Honeywell.

Die Smarten Heizkörperthermostate regulieren den Warmwasserzufluss. Sie verbinden sich über Funk mit dem im Starterset enthaltenen Verbindungsmodul. Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels WiFi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App.

Beispiel mit Zentralheizung, ohne Hauptthermostat



Überprüfen Sie hier die Systemkompatibilität Ihres Kunden.

In der Verpackung

2 Smarte Heizkörperthermostate
2 x 10 Heizkörper-Adapter (M30x1.5,
M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL,
Danfoss RA, Giacomini, Vaillant,
Petinarolli, Danfoss RAV, Standard
M28x1.0), passend für die meisten
Warmwasserheizungen
1 Verbindungsmodul
1 Netzadapter für das Verbindungsmodul
2 x 4 Farbaufkleber
2 x 2 AA-Batterien



Spezifikationen

PROGRAMM

Stellen Sie Ihr wöchentliches Heizprogramm ein, indem Sie 5 Fragen beantworten.
Sie können beliebig viele Programme erstellen.
Temperaturanpassung auch direkt am Thermostat möglich.

MEHRERE HEIZZONEN

Stellen Sie Ihre Komforttemperatur für jeden Raum genau ein.

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck
UV-beständiger, durchscheinender Plexiglas-Zylinder.
Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren Farben.
Beständig gegen 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Nur für den Innenbereich bestimmt.

E-PAPER-DISPLAY

Energieeffizient, mit erweiterter Reichweite und optimaler Ablesbarkeit.

ABMESSUNGEN

Heizkörperthermostat: 80x58 mm.
Verbindungsmodul: 83 x 83 x 24 mm.

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Bereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: ± 0,5 °C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Maßeinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Heizkörperthermostat: 2 AA-Batterien (bis 2 Jahre Batteriedauer)
Verbindungsmodul: 220/240 V

EINRICHTUNG UND KOMPATIBILITÄT

Mit Warmwasserheizungen kompatibel
Ersetzt Thermostatventile

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



MIT IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE KOMPATIBEL

iOS 9 oder Folgeversion erforderlich mit iPhone, iPad, iPod.
Mindestens Android 4.2 erforderlich für Google Play erforderlich
PC & Mac über die Webapp

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll.
Kompatibel mit WLAN 802.11 b/g/n- (2,4 GHz).
Unterstützte Sicherheitstechnologien: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES).
Drahtlose Verbindung zwischen Thermostat und Verbindungsmodul: Weitbereichsfunk (868 MHz).

NETATMO

BY
STARCK®

Zusätzliches Smartes Heizkörperthermostat

Ihre Kunden können die richtige Temperatur für jeden Raum festlegen



Art. NAV-PRO

Funktioniert nur mit einem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
oder einem Smarten Thermostat von Netatmo.

Vorteile für Sie

KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Energy-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Wählen Sie anschließend die Räume aus, in denen Sie die Heizkörperthermostate installiert haben. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT

10 Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Kompatibilität mit vorhandenen Thermostatventilen zu gewährleisten (Danfoss, M30, Giacomini und mehr).

EINFACHE INSTALLATION IN 10 MINUTEN

Ersetzen Sie die vorhandenen Thermostatventile Ihrer Kunden ganz einfach - selbst im Winter, wenn die Heizkörper betrieben werden.

BIS ZU 20 HEIZKÖRPERTHERMOSTATE PRO INSTALLATION

Verbinden Sie bis zu 20 zusätzliche Smarte Heizkörperthermostate mit dem Smarten Thermostat oder dem Smarten Heizkörperthermostate Starterpack.

Vorteile für Ihre Kunden

NOCH MEHR ENERGIEEINSPARUNGEN ZUR BEHEIZUNG DES HAUSES

Energieeinsparungen dank des Heizprogramms und der Fenster-Offen-Erkennung, um Energieverluste wirksam zu vermeiden.

INDIVIDUELLE KOMFORTTEMPERATUR FÜR JEDEN RAUM

Intelligente Regulierung: die Thermostate analysieren die Raumumgebung in Echtzeit und passen die Heizung an die Sonneneinstrahlung und die Raumnutzung an.

FERNSTEUERUNG DER HEIZUNG

Ihre Kunden regulieren die Heizung jedes einzelnen Raums auf Distanz über Smartphone, Tablet, Computer oder manuell über die Smarten Heizkörperthermostate.

EINFACHE UND AUTOMATISCHE PLANUNG

Das zusätzliche Smarte Heizkörperthermostat nutzt die Antworten Ihrer Kunden auf 5 Fragen, um ein individuelles Heizprogramm basierend auf ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensstil zu erstellen.


Wie funktioniert es?

Die Smarten Heizkörperthermostate verbinden sich über Funk mit dem Verbindungsmodul (enthalten im Smart Thermostat Set oder dem Heizkörperthermostate Starterset). Das Verbindungsmodul verbindet sich mittels WiFi mit dem Internet und ermöglicht so die Fernsteuerung über die Netatmo Energy App.

ANZAHL DER ZU INSTALLIERENDEN HEIZKÖRPERTHERMOSTATE:

Wenn Ihr Kunde bereits ein Smartes Thermostat von Netatmo besitzt, so können Sie in der Netatmo Energy App prüfen, wie viele Heizkörperthermostate noch installiert werden können. Bei einer Neuinstallation können Sie bis zu 20 Smarte Heizkörperthermostate pro Verbindungsmodul installieren.

Beispiel einer Installation eines Smarten Thermostat an einem individuellen Heizkessel:



Überprüfen Sie hier die Systemkompatibilität Ihres Kunden.

In der Verpackung

- 1 Smartes Heizkörperthermostat von Netatmo.
- 10 Heizkörper-Adapter (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0), passend für die meisten Warmwasserheizungen
- 4 Farbaufkleber.
- 2 AA-Batterien für das Smarte Heizkörperthermostat.
- 1 Anleitung zur Adapterauswahl.
- 1 Installationsanleitung.



Spezifikationen

PROGRAMM

Stellen Sie Ihr wöchentliches Heizprogramm ein, indem Sie 5 Fragen beantworten. Sie können beliebig viele Programme erstellen. Temperaturanpassung auch direkt am Thermostat möglich.

MEHRERE HEIZZONEN

Stellen Sie Ihre Komforttemperatur für jeden Raum genau ein

MATERIAL UND DESIGN

Entworfen von Philippe Starck
UV-beständiger, durchscheinender Plexiglas-Zylinder.
Individuelle Gestaltung in einer von 4 verfügbaren Farben.
Beständig gegen 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Nur für den Innenbereich bestimmt.

E-PAPER-DISPLAY

Energieeffizient, mit erweiterter Reichweite und optimaler Ablesbarkeit.

ABMESSUNGEN

Heizkörperthermostat: 80x58 mm.

SENSOREN UND MESSUNGEN

Temperatur (Messung):
Messbereich: 0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit: ± 0,5°C
Temperatur (Sollwert):
Sollwertbereich: 5 °C bis 30 °C
Schrittweite der Maßeinheit: 0,5 °C
Einheiten: °C

LEISTUNG UND BATTERIEN

Heizkörperthermostat: 2 AA-Batterien (bis 2 Jahre Batteriedauer)

EINRICHTUNG UND KOMPATIBILITÄT

Mit Warmwasserheizungen kompatibel.
Ersetzt Thermostatventile.
Funktioniert nur mit einem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket oder einem Smarten Thermostat von Netatmo.

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



MIT IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE KOMPATIBEL

iOS 9 oder Folgeversion erforderlich mit iPhone, iPad, iPod.
Mindestens Android 4.2 erforderlich für Google Play erforderlich
PC & Mac über die Webapp

WLAN-SPEZIFIKATIONEN

Verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll.
Drahtlose Verbindung zwischen Thermostat und Verbindungsmodul: Weitbereichsfunk
Kompatibel mit WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

NETATMO

Smarte Aussenkamera

Benachrichtigt Ihre Kunden in Echtzeit,
sodass Sie im Falle eines Einbruchs auf Ihrem
Grundstück sofort handeln können




Art. NOC-PRO



Works with
Apple HomeKit



works with the
Google Assistant



Testen Sie die
Demo-App:



Vorteile für Sie

✓ WIRD WIE EINE AUSSENLEUCHTE INSTALLIERT

Mit einem Anschlusswert von 100-240 V kann die Smarte Aussenkamera als Ersatz für die vorhandene Außenleuchte installiert werden.

✓ KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

✓ EINFACHE INSTALLATION IN 30 MINUTEN

Ersetzen Sie eine Aussenleuchte und verwenden Sie einfach die vorhandenen Stromkabel.

✓ BAUEN SIE GANZ EINFACH EIN INTELLIGENTES SICHERHEITSSYSTEM MIT MEHREREN KAMERAS AUF

Ihr Kunde kann all seinen Überwachungskameras für den Innen- und Aussenbereich über ein und dieselbe App von Netatmo steuern.

Vorteile für Ihre Kunden

✓ ERKENNT DIE ANWESENHEIT VON PERSONEN, AUTOS ODER TIEREN

Die Smarte Aussenkamera geht über die Bewegungserkennung hinaus: sie erkennt in Echtzeit, ob sich jemand in der Nähe des Hauses Ihres Kunden aufhält, ob ein Auto in die Einfahrt fährt oder sich ein Haustier auf seinem Vorplatz befindet.

✓ VERHINDERT EINBRÜCHE ODER SACHBESCHÄDIGUNG - AM TAG UND IN DER NACHT

In der Nacht ist ein diskretes Aufnehmen oder Ansehen durch die leistungsstarke Infrarot-Nachtsicht möglich. Ausserdem kann ein Flutlicht eingeschaltet werden.

✓ EINE FERNGESTEUERTE ÜBERWACHUNG IHRES HAUSES ZU JEDER ZEIT, VON JEDEM ORT AUS

In der App können sich Ihre Kunden von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit Livestreams der Kameras anschauen. Ausserdem können sie vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen.

✓ KOSTENLOSE UND FLEXIBLE VIDEOSPEICHERUNG

Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Videos können kostenlos auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, ausserdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.

Wie funktioniert es?

Die Smarte Aussenkamera verbindet sich via WiFi mit dem Heimnetzwerk und kann einfach anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte installiert werden.

- 1 **Ihr Kunde hat eine vorhandene Aussenlampe:**
→ Installations-Video auf <https://pro.netatmo.com/de/presence/installation>


- 2 **Ihr Kunde hat keine Aussenlampe oder möchte die Aussenkamera an einer anderen Stelle installieren:**
→ Installieren Sie es wie eine Aussenlampe

ANFORDERUNGEN:


Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.
Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek.
Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt



EMPFEHLUNGEN:



Höhe: 2,5 bis 4 Meter



Neigungswinkel: 30 °

In der Verpackung

- 1 Smarte Aussenkamera
- 1 MicroSD-Karte
(bereits in die Kamera eingesetzt)
- 1 Befestigungsschelle
- 1 Montagehalterung
- 1 Inbusschlüssel
- Schrauben und Dübel
- 1 Schutzumschlag
- 1 Anleitung
- 1 QR Code-Karte



Spezifikationen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Smarte Aussenkamera mit der Erkennung von Personen, Tieren und Autos
Einteiliges Aluminiumgehäuse, hochwiderstandsfähiges Kunststoffglas mit UV-Schutz
Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Videosensor: 4 MP
Auflösung: Video Full HD 1080p
Kodierung: H.264
Erfassung mit großer Reichweite: bis zu 20 m
Sichtfeld: 100°
8-facher Digitalzoom in Videos
Mikrofon
Livestream
LED-Flutlicht: 12 W, dimmbare weiße LED
Infrarot-Nachtsicht: Erfassung bis 15 m
Wetterfest: Entwickelt für den Außenbereich (HZO-Schutz)

ABMESSUNGEN

50 x 200 x 110 mm

KAMERA

Videosensor: 4MP
Sichtfeld: 100°
Auflösung: Bis zu 1920 x 1080

ANSCHLUSS

100-240 V, ersetzt jede vorhandene Beleuchtungsvorrichtung

DATENSPEICHERUNG

Lokale Speicherung auf microSD-Karte und optional auf Dropbox oder FTP-Server.
MicroSD-Karte bis 32 GB (Klasse 10)

ANFORDERUNGEN

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.
Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt

DATEN ZUR KONNEKTIVITÄT

Drahtlos: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.




SICHERHEIT

Sichere, hochwertige Verschlüsselung


NETATMO

Smarte Innenkamera

Benachrichtigt Sie Ihre Kunden in Echtzeit, sodass Sie im Falle eines Einbruchs in Ihr Haus sofort handeln können



Art. NSC-PRO



Testen Sie die Demo-App:



Vorteile für Sie

☒ KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

☒ EINFACHE INSTALLATION IN WENIGEN MINUTEN

Platzieren Sie die Kamera im Innenbereich mit Blick auf die Eingangstür Ihres Kunden und schließen Sie sie an das Stromnetz an.

☒ BAUEN SIE GANZ EINFACH EIN INTELLIGENTES SICHERHEITSSYSTEM MIT MEHREREN KAMERAS AUF

Ihr Kunde kann all seinen Überwachungskameras für den Innen- und Außenbereich über ein und dieselbe App von Netatmo steuern. In der App kann er problemlos von einer Kamera zur nächsten wechseln, um sich einen Überblick über die Ereignisse zu verschaffen.

☒ MIT DER SMARTEN INNEN-ALARMSIRENE VON NETATMO ERWEITERBAR

Bieten Sie Ihren Kunden eine komplette Sicherheitslösung mit der Smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo.

Vorteile für Ihre Kunden

☒ BENACHRICHTIGUNGEN ÜBER EINDRINGLINGE DIREKT AUF IHR SMARTPHONE

Im Gegensatz zur üblichen Bewegungsmeldung, bei der Ihr Kunde erst umständlich die Aufzeichnungen anschauen muss, schickt die Innenkamera sofort eine Meldung, wenn ein Eindringling erfasst wurde.

☒ SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE: DEAKTIVIEREN SIE DIE VIDEOAUFEICHNUNG VON FAMILIENMITGLIEDERN

Anders als intelligente Sicherheitskameras vom Typ „Big Brother“, die alles und jeden aufzeichnen, schützt die Smarte Innenkamera nicht nur das Haus, sondern auch die Privatsphäre der Familie. Es genügt, die Profile auszuwählen, die nicht aufgezeichnet werden sollen.

☒ EINE FERNGESTEUERTE ÜBERWACHUNG IHRES HAUSES ZU JEDER ZEIT, VON JEDEM ORT AUS

In der App kann sich Ihr Kunde von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit Livestreams der Kameras anschauen. Außerdem kann er vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen.

☒ KOSTENLOSE UND FLEXIBLE VIDEOSPEICHERUNG

Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Videos können kostenlos auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, außerdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.

Wie funktioniert es?

Die Smarte Innenkamera verbindet sich via WiFi mit dem Heimnetzwerk und kann einfach installiert werden.

→ Installationsvideo auf: <https://pro.netatmo.com/de/welcome/installation>

ANFORDERUNGEN:



Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich. Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt




Nur für den Innenbereich bestimmt.



Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen

EMPFEHLUNGEN:

Platzieren Sie die Smarte Innenkamera auf einem Tisch oder Regal in Richtung der Eingangstür



In der Verpackung

- 1 Smarte Innenkamera.
- 1 USB-Kabel.
- 1 Netzadapter.
- 1 8 GB Micro-SD-Karte.



Spezifikationen

ABMESSUNGEN

45x45x155 mm

MATERIAL UND DESIGN

Einteiliges Gehäuse aus robustem Aluminium.
Nur für den Innenbereich bestimmt.

KAMERA

Videosensor: 4 MP
Auflösung: Bis zu 1920x1080

DATENSPEICHERUNG

Lokale Speicherung auf microSD-Karte und optional auf Dropbox oder FTP-Server.
MicroSD-Karte bis 32 GB (Klasse 10)

ANFORDERUNGEN

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.
Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt

DATEN ZUR KONNEKTIVITÄT

Ethernet RJ-45 Anschluss: 10/100 Mbps
Drahtlos: WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

KOSTENLOSE APP


Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



NETATMO

Smarte Tür- und Fenstersensoren

Benachrichtigt Sie Ihre Kunden beim ersten Anzeichen eines Einbruchsversuchs



Art. DTG-PRO

ZUBEHÖRTEIL

Testen Sie die
Demo-App:



Vorteile für Ihre Kunden

✓ WARNMELDUNG BEIM ERSTEN ANZEICHEN EINES EINBRUCHSVERSUCHS

Ihre Kunden erhalten über ihr Smartphone eine Benachrichtigung von den Sensoren, noch bevor es zu einem Einbruch kommt. Die Sensoren werden an ausgewählten Türen und Fenstern installiert und können erkennen, ob jemand versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die Kunden werden auch dann benachrichtigt, wenn plötzlich eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.

✓ WARNMELDUNG BEI OFFENGELASSENEN FENSTERN

Ihre Kunden können direkt in der App überprüfen, ob die mit Sensoren ausgestatteten Türen und Fenster geschlossen sind. Die Sensoren können sogar so eingestellt werden, dass sie eine Warnmeldung verschicken, wenn eine Tür oder ein Fenster zu lange offen gelassen wird.

✓ EINFACHE INSTALLATION IN NUR WENIGEN MINUTEN

Die Sensoren von Netatmo lassen sich mühelos installieren. Die einteiligen wasserdichten Sensoren können an jeder Tür oder jedem Fenster angebracht werden.

Spezifikationen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einteilige wasserdichte Sensoren mit Bewegungs-/Vibrationserkennung sowie Offen-/Geschlossen-Erkennung

PRODUKTABMESSUNG

76 × 15,8 × 30,4 mm

STROMVERSORGUNG DURCH BATTERIEN

Die Sensoren werden mit 2 AAA-Batterien betrieben (bis 1 Jahr Batteriedauer).

MECHANIK UND DESIGN

Einteilig, aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff. Für innen und außen: widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Regen und Wind. Passt zu allen Tür- und Fenstermechanismen.

ANFORDERUNGEN

Die Sensoren funktionieren nur mit der separat erhältlichen Smarten Innenkamera von Netatmo.

DATEN ZUR KONNEKTIVITÄT

Funkverbindung zwischen den Sensoren und der Smarten Innenkamera: 80m

KOSTENLOSE APP

Keine Abo-Gebühr

App über App Store/Google Play erhältlich

Kostenloser Zugriff auf Ihr Online-Dashboard

APP-KOMPATIBILITÄT

Mindestens iOS 10 erforderlich

Mindestens Android 5.0 erforderlich

PC und Mac über Web-Anwendung




BROWSERUNTERSTÜTZUNG

Web-Anwendung für die zwei aktuellsten Versionen der folgenden Browser verfügbar: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer

NETATMO

Smarte Innen-Alarmsirene

Schreckt Eindringlinge ab um das Haus Ihres Kunden gegen Einbrüche zu schützen



Art. NIS01-PRO

ZUBEHÖRTEIL

Testen Sie die
Demo-App:



Vorteile für Ihre Kunden

✓ LEISTUNGSSTARKER 110 DB ALARM

Wenn während der Abwesenheit Ihres Kunden ein unbekanntes Gesicht von der Smarten Innenkamera von Netatmo erkannt wird, löst die Sirene sofort einen Alarm von 110 dB aus, um den ungebetenen Gast in die Flucht zu schlagen. Daneben erhalten Sie eine Warnmeldung und eine Videoaufzeichnung auf Ihr Smartphone.

✓ AUTOMATISCHES AKTIVIEREN/ DEAKTIVIEREN BEI VERLASSEN ODER ANKOMMEN

Im Gegensatz zu anderen Alarmsystemen aktiviert sich das Alarmsystem von Netatmo automatisch, wenn Ihre Kunden ihr Zuhause verlassen, und deaktiviert sich wieder automatisch, wenn sie zurückkehren. Lästige Countdowns oder Sicherheitscodes entfallen.

✓ EINFACHE INSTALLATION IN WENIGER ALS 10 MINUTEN

Die Alarmsirene kann problemlos installiert werden. Dabei kann sie entweder an die Wand oder die Decke festgeschraubt oder geklebt werden.

Spezifikationen

PRODUKTBESCHREIBUNG

110 dB Alarm, vorab gespeicherte Geräusche zur Simulation der Anwesenheit, Vibrationssensor zur Erkennung von Deaktivierungsversuchen

PRODUKTABMESSUNG

130 mm (Durchmesser) x 35 mm (Tiefe)

STROMVERSORGUNG

Batterie- oder Netzbetrieb über ein microUSB-Kabel (nicht mitgeliefert)

ANFORDERUNGEN

Die Smarte Innen-Alarmsirene funktioniert nur mit der separat erhältlichen Smarten Innenkamera. Sie muss im Innenbereich installiert werden, und zwar im selben Raum wie die Kamera. Maximal 1 Alarmsirene pro Kamera

DATEN ZUR KONNEKTIVITÄT


Drahtlose Verbindung mit der Smarten Innenkamera mittels Bluetooth Low Energy (BLE)

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühr
App über App Store/Google Play erhältlich

APP-KOMPATIBILITÄT

Mindestens iOS 10 erforderlich
Mindestens Android 5.0 erforderlich
PC und Mac über Web-Anwendung



BROWSERUNTERSTÜTZUNG

Web-Anwendung für die zwei aktuellsten Versionen der folgenden Browser verfügbar: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer

NETATMO

Smarter Rauchmelder

Alarmiert Ihre Kunden falls Rauch ausbricht,
wo auch immer sie sich befinden



Art. NSA-PRO-EU



Testen Sie die
Demo-App:



Vorteile für Sie

KEINE IT-KENNTNISSE FÜR DAS EINRICHTEN ERFORDERLICH

Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein.

EINFACHE INSTALLATION IN WENIGEN MINUTEN

Beachten Sie die Tipps zum Einbauort in der Anleitung, um den kabellosen Smarten Rauchmelder sicher an der Decke zu befestigen.

EIGENSTÄNDIGES PRODUKT

Der Smarte Rauchmelder funktioniert vollkommen unabhängig. Sie brauchen ihn nicht zu koppeln und benötigen keinen kostspieligen Smart Home Hub, damit der Rauchmelder funktioniert.

NACH HÖCHSTEN STANDARDS ZERTIFIZIERT

Der Smarte Rauchmelder ist das Ergebnis technischer Präzision. Er erfüllt die Anforderungen höchster technologischer Standards, was durch folgende Zertifizierungen garantiert wird: CE, NF, Q-Label und LPCB.

Vorteile für Ihre Kunden

ECHTZEIT-WARNMELDUNGEN

Sobald Rauch entdeckt wird, löst der Smarte Rauchmelder einen Alarm mit einer Lautstärke von 85 dB aus und sendet zugleich Echtzeit-Warmmeldungen an die Smartphones Ihrer Kunden. So können sie geeignete Maßnahmen ergreifen - selbst wenn sie unterwegs sind.

10-JAHRES-BATTERIE*

Die Batterie des Smarten Rauchmelders hält ebenso lang wie das Produkt selbst. Ihr Kunde kann sich ein ganzes Jahrzehnt lang auf vollkommene Sicherheit verlassen.

ABSTELLEN DES ALARMS ÜBER DAS SMARTPHONE


Der Smarte Rauchmelder kann ganz praktisch über das Smartphone deaktiviert werden. Eine Deaktivierung am Gerät selbst ist ebenfalls möglich.

STÄNDIGE SELBSTPRÜFUNGEN

Der Smarte Rauchmelder überwacht automatisch die eigene Batterie, den Rauchsensor und die WLAN-Verbindung.

*Lebensdauer bei typischem Gebrauch. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Nutzung des Smarten Rauchmelders variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://netatmo.com/usage/nsd>

Wo soll der Smarte Rauchmelder von Netatmo installiert werden?



Empfohlen



Für maximalen Schutz



Nicht empfohlen

ANFORDERUNGEN:

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.

Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek.

Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt



In der Verpackung

- 1 Smarter Rauchmelder
- 1 Halterung
- 2 Schrauben und 2 Dübel
- 1 Anleitung



Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 115 mm
Tiefe: 44 mm

LEISTUNG

Eingebaute 10-Jahres-Batterie*

ANFORDERUNGEN

Kabellose Highspeed-Internetverbindung erforderlich.
Mindestgeschwindigkeit für Upload und Download 25 KB/Sek. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt
Hinweis: Der Smarte Rauchmelder erkennt Rauch und lässt den Alarm auch dann ertönen, wenn keine WLAN-Verbindung konfiguriert ist. Allerdings wird WLAN benötigt, um Alarmer auf dem Smartphone zu erhalten.

DATEN ZUR KONNEKTIVITÄT

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz),
Open/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth Low Energy (BLE)

KOSTENLOSE APP

Keine Abonnementgebühren.
App über App Store und Google Play erhältlich.
Kostenloser Zugang zu Ihrem persönlichen
Online-Dashboard.
Zugriff von mehreren Geräten.



BROWSERUNTERSTÜTZUNG

Web-Anwendung für die zwei aktuellsten Versionen der folgenden Browser verfügbar: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
Hinweis: Den Smarten Rauchmelder abstellen und starten

*Lebensdauer bei typischem Gebrauch. Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Nutzung des Smarten Rauchmelders variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <https://netatmo.com/usage/nsd>

Netatmo © 2018. Alle Rechte vorbehalten. Apple ist eine Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und in anderen Ländern registriert ist. HomeKit ist eine Handelsmarke von Apple Inc. Die Verwendung mit dem Logo von Apple HomeKit bedeutet, dass das elektronische Zubehörteil entwickelt wurde, um mit dem iPod touch, dem iPhone oder dem iPad verbunden zu werden und dass es vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Leistungsstandards von Apple zu erfüllen. Apple ist für den Betrieb des Geräts und für die Erfüllung von Sicherheitsstandards und anderen Vorgaben nicht verantwortlich. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert ist. Google Play und das Logo von Google Play sind Handelsmarken von Google Inc. Das tatsächliche Produkt kann anders aussehen als auf den Bildern.

NETATMO pro

LEGRAND (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 3

CH-5242 Birr

☎ : +41 (0)56 464 67 67

info@legrand.ch

WIR ZIEHEN UM



NEUE

ADRESSE AB

01.03.2020

LEGRAND (SCHWEIZ) AG

Industriestrasse 25

CH-5033 Buchs (AG)

☎ : +41 (0)56 464 67 67

info@legrand.ch