

Composition d'une installation vidéo

système vidéo bus 2 fils avec platines de rue Sfera Robur et caméra night & day

SYSTÈME VIDÉO BUS 2 FILS AVEC PLATINE DE RUE ROBUR ET CAMÉRA NIGHT & DAY																								
Nombre de boutons d'appel	Boîtes d'encastrement		Porte modules		Plaques de recouvrement		Modules de fonction						Façades					Alimentation	Adaptateur vidéo	Dérivateur vidéo	Configureurs		Postes intérieurs	
	350020 964 570 290 2 Mod.	350030 964 570 390 3 Mod.	350325 964 507 290 2 Mod.	350335 964 507 390 3 Mod.	350425 964 521 290 2 Mod.	350435 964 521 390 3 Mod.	351100 964 500 190 Micro HP	352400 964 501 990 N&D Cam.	354000 964 503 490 Câble	352000 964 501 690 4 BP	352405 964 515 690 N&D Cam.	351105 964 513 990 Micro HP	351115 964 514 090 Micro HP + 1 BP	351125 964 514 170 Micro HP + 2 BP	352035 964 515 090 3 BP	352045 964 515 190 4 BP	352305 964 515 590 Obturbateur	346000 964 502 790 Alim	346830 964 925 090 Vidéo	346841 964 922 190 Étages	306064 964 551 090 Kit 10 app.	306065 964 551 290 Kit 10 app.	3501/* 964 980 * 90 Config.	344192 ⁽²⁾ 964 021 100 Polyx Vid. Basic
1	1		1		1		1	1				1					1	1						1
2	1		1		1		1	1				1					1	1						2
3		1		1		1	1				1	1	1				1	1	1					3
4		1		1		1	1				1	1	1				1	1	1					4
5		1		1		1	1				1	1	1				1	1	1					5
6		1		1		1	1				1	1	1				1	1	2					6
7	2		2		2		1	1	1		2	1	1				1	1	2					7
8	2		2		2		1	1	1		2	1	1				1	1	2					8
9	2		2		2		1	1	1		2	1	1				1	1	2					9
10	2		2		2		1	1	1		2	1	1				1	1	3					10
11		2		2		2	1	1	1		3	1	1				1	1	3			1		11
12		2		2		2	1	1	1		3	1	1				1	1	3			1		12
13		2		2		2	1	1	1		3	1	1				1	1	3			1		13
14		2		2		2	1	1	1		3	1	1				1	1	4			1		14
15		2		2		2	1	1	1		4	1	1				1	1	4			1		15
16		2		2		2	1	1	1		4	1	1				1	1	4			1		16
17		2		2		2	1	1	1		4	1	1				1	1	4			1		17
18		2		2		2	1	1	1		4	1	1				1	1	5			1		18
19		3		3		3	1	1	2		5	1	1				1	1	5			1		19
20		3		3		3	1	1	2		5	1	1				1	1	5			1		20
22		3		3		3	1	1	2		5	1	1				1	1	6		1	1	1	22
26		3		3		3	1	1	2		6	1	1				1	1	7		1	1	1	26
28		3		3		3	1	1	2		7	1	1				1	1	7		1	1	1	28
32		4		4		4	1	1	3		8	1	1				1	1	8		2	1	2	32
36		4		4		4	1	1	3		9	1	1				1	1	9		2	1	2	36
40		4		4		4	1	1	3		10	1	1				2	1	10		3	1	3	40
44		5		5		5	1	1	4		11	1	1				2	1	11		3	1	3	44
48		5		5		5	1	1	4		12	1	1				2	1	12		3	1	3	48

2 : À la place de Polyx vidéo couleur réf. 344192, il est également possible d'utiliser les postes intérieurs, Axolute Vidéo Display réf. 349311/12/13, Polyx Memory Display 344163. Une configuration supplémentaire est nécessaire avec ces postes intérieurs pour l'interface d'appel bouton poussoir palière réf. 346833. Avec les modèles Axolute, il faut commander séparément les cadres enjoliveurs correspondants. Un relais (N° de réf. 346200) est nécessaire pour la commande de lumière ou une ouverture de porte supplémentaire.

Postes intérieurs	NOMBRE DE CONFIGURATEURS											
	306064 964 551 090 Kit 10 app.	306065 964 551 290 Kit 20 app.	3501/0 964 980 090 Config. 0 (10 Pcs)	3501/1 964 980 190 Config. 1 (10 Pcs)	3501/2 964 980 290 Config. 2 (10 Pcs)	3501/3 964 980 390 Config. 3 (10 Pcs)	3501/4 964 980 490 Config. 4 (10 Pcs)	3501/5 964 980 590 Config. 5 (10 Pcs)	3501/6 964 980 690 Config. 6 (10 Pcs)	3501/7 964 980 790 Config. 7 (10 Pcs)	3501/8 964 980 890 Config. 8 (10 Pcs)	3501/9 964 980 990 Config. 9 (10 Pcs)
jusqu'à 10	1											
jusqu'à 20		1										
jusqu'à 29	1	1			1							
à partir de 30	2	1			1	1						
à partir de 40	3	1			1	1	1					
à partir de 50	4	1			1	1	1	1				
à partir de 60	5	1			1	1	1	1	1			
à partir de 70	6	1			1	1	1	1	1	1		
à partir de 80	7	1			1	1	1	1	1	1	1	
à partir de 90	8	1			1	1	1	1	1	1	1	1

Le tableau recommande le nombre de configureurs à commander pour les systèmes de 1 à 100 postes intérieurs avec une platine de rue