

MyHOME® domotique - BUS

dispositifs communs - alimentations et accessoires



E46ADCN



E47ADCN



3515



3559



F80AL

Emb.	Réf.		Emb.	Réf.	
		Alimentations MyHOME automatisme & gestion de la température			Alimentations MyHOME portier et diffusion sonore
1	E46ADCN 964 550 094	 Alimentation pour système MyHOME Automatisme (lumières/volets), gestion de la température, mesure et affichage des consommations, gestion d'énergie Alimentation 230 Vca Sortie 27 Vcc Courant maxi. absorbé 450 mA Courant maxi. débité 1,2 A 8 modules DIN	1	346000 964 502 790	 Alimentation modulaire pour système MyHOME portier et diffusion sonore Alimentation 230 Vca Sortie Bus : 27 Vcc Sortie 1-2 : 27 Vcc 1,2 A maxi. sur l'ensemble des sorties 8 modules DIN
1	E49 405 800 101	 Alimentation compacte pour système MyHOME Automatisme (lumières/volets), thermorégulation, mesure et affichage des consommations, gestion d'énergie Alimentation 230 Vca Sortie 27 Vcc Courant maxi. débité 600 mA 2 modules DIN	1	346020 964 930 490	 Alimentation supplémentaire pour réalimenter les bornes 1-2 des composants Bus 2 fils (platine de rue, poste intérieur vidéo) Alimentation : 230 Vca Sortie 1-2 : 27 Vcc 600 mA maxi. 2 modules DIN
1	E47ADCN	 Alimentation pour système MyHOME alarme intrusion Possibilité de raccordement d'une batterie tampon 12 V - 7,2 / 24 Ah 8 modules DIN Alimentation 230 Vca Sortie 27 Vcc	1	3460 30 964 930 690	 Alimentation compacte pour système MyHOME portier et diffusion sonore Adaptateur vidéo intégré Alimentation 230 Vca Courant maxi. débité 600 mA Sortie 27 Vcc 2 modules DIN
1	E46ADCN 964 550 094	Alimentation pour système d'alarme MyHOME à utiliser avec la sirène extérieure 4072L Alimentation 230 Vca Sortie 27 Vcc Courant maxi. absorbé 450 mA Courant maxi. débité 1,2 A 8 modules DIN	1	3515	Accessoires divers  Bornier débrochable de rechange
			1	3559 405 990 201	 Câble interface PC pour programmation via USB
			1	F80AL 405 999 011	Adaptateur  Adaptateur pour installation de 2 modules LivingLight sur guide DIN35