






 <p>0785 11UP61 0784 45UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p> <p>Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>
1	<p>Hindernisbeleuchtung 230 V</p> <p>Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder – 2 Module</p> <p>Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LEDs, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben. Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen ... Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet. Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet. Anschluss: Phase und Neutralleiter Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux Zeiteinstellung: 30s Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	<p>0785 11UP61 455 260 001</p> <p>0785 11AP61 570 260 001</p>	<p>0785 11 455 760 001</p>	<p>5727 26M 455 760 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Wegbeleuchtung 230 V</p> <p>Wegbeleuchtung – 2 Module</p> <p>Aktivierung durch externen Schalter LED mit 2 wählbaren Leistungsaufnahmen (0,2W oder 1W) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	<p>0785 10UP61 455 250 001</p> <p>0785 10AP61 570 250 001</p>	<p>0785 10 455 750 001</p>	<p>5740 82M 455 750 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Hotel-Card Schalter 230 V</p> <p>Hotel-Card-Schalter – 2 Module</p> <p>Ermöglicht das Einschalten von Stromkreisen durch das Einführen des Badge Art. 0898 06 oder einer Karte im Format einer Kreditkarte Verzögerung 30 Sek. nach Kartenrückzug Potentialfreier Wechselkontakt (30VA) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²</p>	<p>0784 45UP61 350 278 001</p> <p>0784 45AP61 350 078 001</p>	<p>0784 45 350 878 001</p>	<p>5727 30CH 350 878 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>		
1	<p>Badge</p> <p>Mit Schlüsselanhänger und Beschriftungsfeld</p>		<p>0898 06 350 278 991</p>				


Hindernisbeleuchtung

Art. 0785 11 / 5727 26M

Erfassungsbereich




Audiosignal



Wegbeleuchtung

Art. 0785 10 / 5740 82M



Hotel-Card Schalter

Art. 0784 45 / 5727 30CH

