

# Programm Mosaic™

## Aufnahmeträger



0786 04



0786 10

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**  
Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Aufnahmeträger leer	
10	<b>0786 04</b> 877 403 001	Mit Beschriftungsfenster <b>Keystone 1-fach, 2 Module</b>	1× RJ45
		○ Weiss	
10	<b>0786 10</b> 877 405 001	<b>Keystone 2-fach, 2 Module</b>	2× RJ45
		○ Weiss	
10	<b>0786 02</b> 877 401 001	<b>Systemax 1-fach, 2 Module</b>	1× RJ45
		○ Weiss	
10	<b>0786 03</b> 877 402 001	<b>Systemax 2-fach, 2 Module</b>	2× RJ45
		○ Weiss	
		Nicht kompatibel mit geschirmten Systemax-Verbindern	
10	<b>0786 09</b> 877 404 001	<b>Infra +, 2 Module</b>	1× RJ45
		○ Weiss	
1	<b>413-7582ws</b>	<b>BKS NewLine 2-fach, 2 Module</b>	2× NewLine
		○ Weiss	
		Aufnahmeträger und Einsätze sind direkt bei der Firma BKS zu bestellen	

# Programm Mosaic™

## USB-Ladesteckdosen



0775 91



0775 94



0803 99

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**  
Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	USB Ladesteckdosen 230 V / 5 V	
10	<b>0775 91</b> 965 113 001	<b>1-fach USB Ladesteckdose 5 V 750 mA</b>	
		Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player) Anschluss: 230 V Eigenverbrauch: <0,3 W Schraubklemmen, 1 Modul	
		○ Weiss	
5	<b>0775 94</b> 965 123 001	<b>2-fach USB Ladesteckdose 5 V 1500 mA</b>	
		Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player) Anschluss: 230 V Eigenverbrauch: <0,3 W Schraubklemmen, 2 Module	
		○ Weiss	
10	<b>0803 99</b> 965 029 001	<b>Wandhalterung für tragbare Geräte</b>	
		Zur Montage neben einer Ladesteckdose Inklusive Kabel USB-Micro USB mit Aufwickler (60 cm) Für 1 Gerät	