

Programme Plexo™ complet encastré IP 55

Schalter, Taster, Steckdosen, Kabelausgang



NUP Kompletogeräte mit Einsatz und Montageplatte. Beleuchtete Funktionen sind vorbestückt mit 230 V Leuchttaggregaten (S. 376)

VE	Art.	Wippschalter 10 AX, 250 V	VE	Art.	Stoeresteuerung
10	0698 51CH 360 319 201	IP 55, IK 07 Wechselschalter 3/1L ○ Weiss	10	0698 58CH 367 500 001	IP 55, IK 07 Stoerschsaler 2× AV/1L Für direkten Anschluss eines Stoeremotors 10 A, 250 V ○ Weiss
10	0698 11CH 360 319 231	○ Grau	10	0698 18CH 367 500 031	○ Weiss ○ Grau
10	0698 52CH 360 320 201	Wechselschalter Kontroll KS 3/1L ○ Weiss	10	0698 29CH 367 505 031	Stoertaster 2× A/1L Für Anschluss an Stoeresteuerungen 10 A, 250 V ○ Grau
10	0698 12CH 360 320 231	○ Grau			
10	0697 53CH 360 519 201	Wechselschalter Orientierung LS 3/1L ○ Weiss			
10	0697 13CH 360 519 231	○ Grau			
10	0698 55CH 360 419 201	Doppel-Wechselschalter 3+3/1L ○ Weiss			
10	0698 15CH 360 419 231	○ Grau			
10	0698 60CH 366 128 201	Wipptaster 10 A, 250 V IP 55, IK 07 Schliesser A/1L ○ Weiss	10	0698 88CH 155 013 001	Kabelausgang IP 55, IK 08 Kabelausgang 16 A, 250 V Mit Zugentlastung Ø5 ... 13 mm (3 × 2,5 mm ²) ○ Weiss
10	0698 20CH 366 128 231	○ Grau	10	0698 48CH 155 013 031	○ Grau
10	0698 61CH 366 028 201	Schliesser Orientierung AL/1L ○ Weiss	10	0698 89CH 155 014 001	Kabelausgang mit Klemmsteg 20 A Eingangsklemmen 3 × 2,5 mm ² und 3 Anschlussklemmen für den Verbraucher ○ Weiss
10	0698 21CH 366 028 231	○ Grau	10	0698 49CH 155 014 031	○ Grau
			10	0698 50 155 012 031	Zugentlastung für Kabel 20-32 A ISO 32: Ø12 ... 25 mm ○ Grau
10	0698 64CH 262 851 001	Sonnerietaster beleuchtet 12 V IP 55, IK 07 Mit Bezeichnungsschild Geliefert mit 12 V Leuchttaggregat Für 230 V Betrieb Glimmlampe tauschen Schliesser Orientierung AL/1L ○ Weiss			
10	0698 24CH 262 851 031	○ Grau	10	0698 70-13 643 019 001	Steckdosen 10/16 A, 250 V, 1 LNPE Mit Klappdeckel IP 55, IK 07 Typ T13, 10 A T13 Mit Steckklemmen ○ Weiss
			10	0698 31-13 643 019 031	○ Grau
			10	0698 70-23 643 619 001	Typ T23, 16 A T23 Mit Steckklemmen ○ Weiss
			10	0698 31-23 643 619 031	○ Grau