



















Programm Arteor™

Schlüsselschwenktaster

Technische Angaben

Anschlussschema

 <p>0770 75UP61      0697 95</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86 Frontplatten für Standard-Schlüsselschwenktaster S. 42.</p> <p><b>IP 20</b> Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p><b>UP</b> Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>AP</b> Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p><b>M</b> Montage- platte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p><b>R</b> Rahmen- platte Gr. I</p>
<p><b>Schlüsselschwenktaster</b></p>							
1	 <p><b>Schliesser ohne Zylinder – 2 Module</b>      A / 1L</p> <p>Schaltstellung 0 – 1, 6 A, 250V Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p>	0770 75-1UP61 547 201 001	nicht möglich	0770 75-1 547 501 001	0770 75-1M 547 501 841	5717 57 376 111 031	 Weiss <b>5717 01</b> 375 110 001
1	 <p><b>Doppel-Schliesser ohne Zylinder – 2 Module</b>      2 × A / 1L</p> <p>Schaltstellung 1 – 0 – 2, 6 A, 250V Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen) Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p>	0770 75UP61 547 261 001	nicht möglich	0770 75 547 461 001	0770 75M 547 461 841	5717 57 376 111 031	 Pearl Alu <b>5717 11</b> 375 110 931
<p><b>Schlüsselzylinder</b></p>							
1	 <p><b>DIN – Halbzylinder</b></p> <p>Geliefert mit 3 Schlüsseln Schlosszylinder für Schliessplananlagen sind direkt bei den Herstellerfirmen zu bestellen. Angaben: DIN-Halbzylinder 40 mm. Kaba Schliesssysteme AG, 8620Wetzikon oder Keso AG, Security Systems, 8805 Richterswil</p>			0697 95 189 963 001			 Graphite <b>5717 21</b> 375 110 141
							 Casual <b>5717 31</b> 375 110 351
							 Mirror White <b>5717 34</b> 375 110 401
							 Mirror Black <b>5717 37</b> 375 110 451
							 Stainless Steel <b>5717 40</b> 375 110 801
							 Woven Metal <b>5717 43</b> 375 110 811

**Doppel-Schliesser 2xA/1L**  
Art. 0770 75 / 0770 75M

