
















Programm Arteor™

Aufnahmeträger und Frontplatten für Fremdfabrikate

 <p>0786 04UP61 0786 02UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92×92 mm, Frontplatte 45×45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84×79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Weiss</p>	 <p>BF Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p>
1	<p>Aufnahmeträger leer</p> <p>1 × Keystone – 2 Module Mit Beschriftungsschild Auch für AMP-Anschlussmodule geeignet</p>	0786 04UP61 877 233 001	0786 04AP61 877 033 001	0786 04 877 403 001	5728 37 877 403 841	5717 57 376 111 031	 Weiss 5717 01 375 110 001
1	<p>2 × Keystone – 2 module Mit Beschriftungsschild Auch für AMP-Anschlussmodule geeignet</p>			0786 10 877 405 001		5717 57 376 111 031	 Pearl Alu 5717 11 375 110 931
1	<p>1 × Systimax – 2 Module Mit Beschriftungsschild</p>	0786 02UP61 877 234 001	0786 02AP61 877 034 001	0786 02 877 401 001	5728 38 877 401 841	5717 57 376 111 031	 Graphite 5717 21 375 110 141
1	<p>2 × Systimax – 2 Module Mit Beschriftungsschild</p>	0786 03UP61 877 235 001	0786 03AP61 877 035 001	0786 03 877 402 001		5717 57 376 111 031	 Casual 5717 31 375 110 351
1	<p>1 × Infra+ – 2 Module Mit Beschriftungsschild</p>			0786 09 877 404 001		5717 57 376 111 031	 Mirror White 5717 34 375 110 401
1	<p>Frontplatte für BKS NewLine</p> <p>Frontplatte 2 × BKS NewLine – 2 Module N Leer, diese Artikel sind direkt bei BKS zu bestellen Blindstopfen zu Snap-In Produkten, Art. 413-7401</p>		413-7581ws	413-7582ws	413-7582mg	5717 57 376 111 031	 Mirror Black 5717 37 375 110 451
1	<p>Montageset Casacom</p> <p>Montageset casacom N Montageset zum Einbau von Netzwerkdosen casacom Nur Gr. I verfügbar, Einbau in Mehrfachkombinationen auf Anfrage Einsätze sind direkt beim der Firma Otto Fischer AG zu bestellen</p>		5717 01CASA 877 630 001				 Stainless Steel 5717 40 375 110 801
							 Woven Metal 5717 43 375 110 811



N Multimedienetzwerk
Optimum auto^{Gigabit}

DIE VORTEILE:

- Alle Dienste mit demselben Steckdosenformat (RJ45) und einem Kabel
- Gleichzeitig bis zu vier Anwendungen (DVB-T, SAT, Telefon und Internet) mit einem Kabel dank der 4xRJ45 Steckdose
- Automatische Erkennung und Aufschaltung des benötigten Dienstes an der Steckdose
- Gigabit-fähige Informatiknetzwerke



Montagefertige Komplettsätze für jede Anwendung

MEHR INFORMATION:



Multimedienetzwerk Optimum auto^{Gigabit} S. 236



Verteiler für Netzwerke S. 260