



VE	Art.	Schalter 2P
1 1 1	HD4002 HC4002 HS4002	Ausschalter 2P 20 A - 250 V a.c - 1-Modul ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1 1 1	HD4011 HC4011 HS4011	Ausschalter 2P 32 A - 250 V a.c - 1-Modul ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Schlüsselschalter Schlüsselschalter 2P 16 A 250 V AC mit Schlüssel – abziehbar in EIN- und AUS-Stellung Jeder Schlosszylinder hat eigene Schlüsseln 1-Modul
1 1 1	HD4012 HC4012 HS4012	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Zugtaster Zugtaster 1P (NO) 10 A -250 V a.c - 1-Modul
1 1 1	HD4033 HC4033 HS4033	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1	H4040	Taster mit Namensschild Taster mit Namensschild – LED beleuchtet - 3 A 250 VA - 2-Module

VE	Art.	Stufenschalter
		Mehrfachumschalter - 2-Module Dreheschalter mit 4 Schaltstellungen, geeignet für Ventilatoren oder Klimaanlage, etc. 3 A 250 V a.c
1 1 1	HD4016 HC4016 HS4016	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Doppeltaster + Stop - 1-Modul 16 A - 250 V a.c
1 1 1	HD4027VMC HC4027VMC HS4027VMC	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Dreheschalter + Stop Dreheschalter 230V, 0-1, 2-Module
1 1 1	HD4016-00 HC4016-00 HS4016-00	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Dreheschalter 230V, 0-1-Aut, 2-Module
1 1 1	HD4016-20 HC4016-20 HS4016-20	○ White ● Aluminium ● Anthrazit
		Axialtaster mit Beleuchtung Vormontiert geliefert - 1-Modul
1 1 1	HD4038R12 HC4038R/12 HS4038R/12	Taster 1P (NO) 10 A 12 V a.c - Farbe rot ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1 1 1	HD4038R230 HC4038R/230 HS4038R/230	Taster1P (NO) 10 A 230 V a.c - Farbe rot ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1 1 1	HD4038V12 HC4038V/12 HS4038V/12	Taster 1P (NO) 10 A 12 V a.c - Farbe grün ○ White ● Aluminium ● Anthrazit
1 1 1	HD4038V230 HC4038V/230 HS4038V/230	Taster 1P (NO) 10 A 230 V a.c - Farbe grün ○ White ● Aluminium ● Anthrazit