



HD4164T12

HD4164T13

HS4164/23

HS4164/25

HD4142

HD4141W

HC4150

HD4285C2

Emb.	Réf.	Prises standard Suisse type T12
		Prise 2P+T 10 A 250 Vca Avec éclips de protection, connexion à vis, 1 module ○ White
1	HD4164T12 632 070 001	○ Alu
1	HC4164/12 632 070 831	● Anthracite
1	HS4164/12 632 070 041	
		Prise T12 commandée 2P+E 10 A Connexion à vis, 1 module
1	HD4164T12S	○ White
1	HC4164/12S	○ Alu
1	HS4164/12S	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prises standard Suisse type T13
		Prise 2P+T 10 A 250 Vca Avec éclips de protection, connexion à vis, 2 modules ○ White
1	HD4164T13 639 070 001	○ Alu
1	HC4164/13 639 070 831	● Anthracite
1	HS4164/13 639 070 041	
		Prise T13 commandée 2P+E 10 A Connexion à vis, 2 modules
1	HD4164T13S	○ White
1	HC4164/13S	○ Alu
1	HS4164/13S	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Suisse type T23
		Prises 2P+T 16 A 250 Vca Avec éclips de protection, 2 modules Connexion bornes auto, installation seulement dans une boîte Gr. I
1	HD4164T23	○ White
1	HC4164/23	○ Alu
1	HS4164/23	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Suisse type T15
		Prises 4P+T 10 A 250 Vca Avec éclips de protection, 2 modules Connexion bornes auto, installation seulement dans une boîte Gr. I
1	HD4164/15	○ White
1	HC4164/15	○ Alu
1	HS4164/15	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Suisse type T25
		Prises 4P+T 16 A 250 Vca Avec éclips de protection, 2 modules Connexion bornes auto, installation seulement dans une boîte Gr. I
1	HD4164T25	○ White
1	HC4164/25	○ Alu
1	HS4164/25	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Français
		Prises 2P+T 16 A 250 Vca Connexion à bornes, 2 modules Peut être équipée d'une LED de rétroéclairage (p. 106)
1	HD4142	○ White
1	HC4142	○ Alu
1	HS4142	● Anthracite
1	H4142R	● Rouge

Emb.	Réf.	Prise standard Euro-us
		Prises 2P+T 16 A 127/250 Vca Standard Euro-US sans sécurité enfants 2 modules
1	HD4126	○ White
1	HC4126	○ Alu
1	HS4126	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Allemand
		Prise 2P+T 16 A 250 V avec contacts latéraux de terre avec éclips de protection Peut être équipée d'une LED de rétroéclairage (p. 106) 2 modules
1	HD4141W	○ White
1	HC4141W	○ Alu
1	HS4141W	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise British standard
		Prise 2P+T 13 A British standard 2 modules
1	HD4150	○ White
1	HC4150	○ Alu
1	HS4150	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise standard Italien
		Prise 2P+T 16 A standard Italien 1 module
1	HD4180W	○ White
1	HC4180W	○ Alu
1	HS4180W	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prises chargeur USB
		Prise chargeur USB 5 V - 230 V - 750 mA 1 module
1	HD4285C 965 103 001	○ White
1	HC4285C 965 103 801	○ Alu
1	HS4285C 965 103 041	● Anthracite

Emb.	Réf.	Prise double chargeur USB 5 V - 230 V
		2 modules - 1 x 1550 mA ou 2 x 750 mA
1	HD4285C2 965 133 001	○ White
1	HC4285C2 965 133 801	○ Alu
1	HS4285C2 965 133 041	● Anthracite