

MyHOME® domotique - BUS

diffusion sonore - commandes



H4651M2
0675 53



HD4911AI



HC4911BF



5744 87



5744 91



HD4891



3499

Emb.	Réf.	Commandes
1	H4651M2 305 028 901	Commande spéciale pour la gestion des amplificateurs Permet d'effectuer des commandes point à point ou de groupe ou d'ambiance ou générale Différentes fonctions disponibles : allumer ou éteindre, régler le volume, changer de source, changer de station radios programmées Version Axolute À équiper d'une touche 1 module réglage ON/OFF et d'une touche 1 module diffusion sonore
1	0675 53 305 068 001	Version Arteor À équiper d'une touche 1 module réglage ON/OFF et d'une touche 1 module diffusion sonore
1	HD4911AI 305 961 001	Touches 1 module pour diffusion sonore symbole "variation ON/OFF" Pour la diffusion d'une source stéréo externe au système via connexion RCA 2 modules Produit à configurer Version Axolute ○ White
1	HC4911AI 305 961 831	● Alu
1	HS4911AI 305 961 041	● Anthracite
1	5744 87 305 064 001	Version Arteor ○ Blanc
1	5744 86 305 064 841	● Magnésium
1	HD4911BF 305 962 001	Touches 1 module pour diffusion sonore symbole "changement source" et "changement morceau" Version Axolute ○ White
1	HC4911BF 305 962 831	● Alu
1	HS4911BF 305 962 041	● Anthracite
1	5744 91 305 069 001	Version Arteor ○ Blanc
1	5744 90 305 069 841	● Magnésium

Emb.	Réf.	MyHOME screen 1,2
1	HD4891 305 585 001	Écran tactile 1,2" OLED couleur Permet de gérer jusqu'à 4 fonctions : - affichage des consommations - diffusion sonore - 4 scénarios - gestion de la température En mode diffusion sonore, il permet d'effectuer les commandes suivantes : allumer/éteindre/réglage volume/ changement de services/changement de stations radio programmées Affichage du nom de la station Version Axolute ○ White
1	HC4891 305 585 091	● Alu
1	HS4891 305 585 021	● Anthracite
1	5737 16 305 570 001	Version Arteor ○ Blanc
1	5737 17 305 570 841	● Magnésium
1	349418	Connecteurs d'interface câble bus et dispositifs de diffusion sonore Connecteur à 8 contacts pour branchement du contrôleur réf. L4561N au BUS (câbler les bornes 5 et 6) 1 module Version Axolute ○ White
1	349414	● Alu
1	349415	● Anthracite
1	5739 32	Version Arteor ○ Blanc
1	5739 33	● Magnésium
1	3499 966 790 001	Terminaison de ligne Terminaison de fin de ligne À installer sur les sorties utilisées du mixer audio/vidéo
1	L4668BUS/60	Cordon BUS Longueur 60 cm Permet de relier la source de commande stéréo et la prise 8 contacts