


 HD4003A
HD4005A



HD4004












HD4027



HC4045

Emb.	Réf.	Commandes axiales - Connexion automatique
1	HD4003A	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Va-et-vient - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Va-et-vient - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 1 module 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 2 modules 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4003A	
1	HS4003A	
1	HD4003M2A	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Va-et-vient - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Va-et-vient - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 1 module 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 2 modules 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4003M2A	
1	HS4003M2A	
1	HD4005A	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Va-et-vient - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Va-et-vient - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 1 module 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 2 modules 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4005A	
1	HS4005A	
1	HD4005M2A	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Va-et-vient - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Va-et-vient - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 1 module 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Poussoir - 2 modules 1P (NO) 10 A - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4005M2A	
1	HS4005M2A	
1	H4743B/230	LED de rétroéclairage  LED bleue - 230 Vca - 2,5 mA - 0,3 W

Emb.	Réf.	Commandes axiales - Connexion à vis
1	HD4004	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Permutateur - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Permutateur - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4004	
1	HS4004	
1	HD4004M2	Peuvent être équipées d'une LED de rétroéclairage réf. H4743B/230 Permutateur - 1 module 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite Permutateur - 2 modules 1P 16 AX - 250 Vca ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4004/2	
1	HS4004/2	
1	HD4045	Poussoir électronique silencieux Poussoir silencieux à actionnement à course minimale, utilisable avec relais électroniques ou variateurs 1P (NO) 2 A - 230 Vca LED incorporée - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4045	
1	HS4045	
1	HD4027	Inverseurs à position fixe pour commande de volets roulants Un simple appui suffit pour déclencher la manœuvre, un autre appui sur la touche opposée arrête le moteur 1P 16 A - 250 Vca 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4027	
1	HS4027	
1	HD4027M2	Inverseurs à position fixe pour commande de volets roulants Un simple appui suffit pour déclencher la manœuvre, un autre appui sur la touche opposée arrête le moteur 1P 16 A - 250 Vca 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4027/2	
1	HS4027/2	
1	HD4037	Double poussoirs pour commande de volets roulants Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vca interbloqué - 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vca interbloqué - 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite Double poussoir 10 A - 250 Vca + stop 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4037	
1	HS4037	
1	HD4037M2	Double poussoirs pour commande de volets roulants Double poussoir 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Vca interbloqué - 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite Double poussoir 10 A - 250 Vca + stop 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4037/2	
1	HS4037/2	
1	HD4036ST	Double poussoirs pour commande de volets roulants Double poussoir 10 A - 250 Vca + stop 1 module  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4036ST	
1	HS4036ST	