# CLASSE | WITH Netatmo




Viel mehr als nur eine Videosprechanlage





## CLASSE300EOS





TUE 16 MAR Milan, Italy 14:00 0% 0% 15:00 0% 16:00 0% 17:00

Classe 300EOS with Netatmo ist die neue 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit integriertem Amazon Alexa Sprachassistenten. Mit der Home + Security App ist es möglich, neben den Funktionen der Videosprechanlage auch die Security-Produkte der Netatmo-Familie einzubinden und so ein einfaches und schnelles Smart Security System zu realisieren.






















## Die smarte Wohnvision.


Ein unverwechselbares Design fur die Bedürfnisse des modernen Wohnens. Vertikal und superschlank. Mit ihren klaren und modernen Linien verleiht sie jedem Zuhause einen innovativen Charakter und bietet ein einzigartiges Benutzererlebnis.



#### Vertikaler Bildschirm und geschwungene Form: Ein modernes, innovatives und schlichtes Design.



5" Touch Screen Vertikale Anzeige für eine bessere Sicht auf den Besucher





Personenzentrierung Automatische Zentrierung des Besuchers auf dem Bildschirm

Horizontale Anzeige

Durch 2-faches Tippen auf dem Display

erscheint das Bild im Querformat









Eine neue Form Die Video-Hausstation erleichtert die Betrachtung im Display.







## Benutzerfreundliche Bedienung.




#### **Intuitive Bedienung**

Für einfache Gesten wie bei einem Smartphone (Wischfunktion)



#### Schnelle Tipps und Anregungen

Führt Sie und gibt Empfehlungen in dynamischer Art und Weise



1 LED

- Status der WLAN-Verbindung

- Vorhandene Benachrichtigungen
- Ruftondeaktivierung
- Benachrichtigungen Verpasste Anrufe
  - Mitteilungen
- Systeminformationen

#### 3 Hinweisbereich

- Geführte Konfiguration
- Systeminformationen
- Letzte BenachrichtigungNützliche Empfehlungen

#### Sprechanlagenfunktionen

- Kamera ein- und umschalten
- Ruf entgegennehmen
- Favoritentaste - Aktivieren des Türöffners



auf Deutsch verfügbar

- Favoriten-Menü



#### bticino

## Immer wachsam mit der kostenlosen App Home + Security



#### Die beste App für ein sicheres Zuhause

Alarme und Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Bewegungs- und Personenerkennung, Ereignisinformationen und Türöffnerverwaltung mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche.






Anrufe beantworten, Türöffnung aktivieren, Kameras einschalten und Verlauf der Ereignisse anzeigen

Bis zu 20 Häuser mit einem Account verwalten mit einem einzigen Benutzerkonto





Eingehender Videoanruf Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn jemand klingelt

Den Besucher sehen Anruf beantworten und das Tor für den Kurier öffnen


Ereignisse ansehen Prüfen Sie, wer Sie angerufen hat und ob er Ihnen eine

Nachricht hinterlassen hat

#### Schnellaktionen


- Türöffnung aktivieren

- Beleuchtung ein- und ausschalten
- Zuhause anrufen/Intern Sprechen
- Kameras ein- und umschalten - Verwaltung des Anrufbeantworter










Die Home + Security App ist verfügbar auf Deutsch in den Betriebssystemen IOS und Android




Erhöhung der Sicherheit durch die Integration von Netatmo-Produkten

## Kombination von Video-Türsprechanlage und Sicherheit



**Videosprechanlage** Eingehender Ruf bei Betätigung der Klingeltaste.







Home + Security Die App für ein sicheres Zuhause.

Lösungen fur einen smarten Rundumschutz fur Ihr Zuhause: Sicherheitskameras, Tür- und Fenstersensoren, Rauchmelder... Verlassen Sie Ihr Zuhause mit einem guten Gefühl.



Die Lösungen von Netatmo sind bereits fest in der App Home + Security integriert



Smarte Aussenkamera



Smarte Aussenkamera mit Sirene



Smarte Innenkamera



Smarte Türund Fenstersensoren



Smarte Videotürklingel



Smarte Innensirene



Smarter Rauchmelder




Smarter Kohlenmonoxid-Melder





Fügen Sie beliebige Alexa-kompatible Geräte hinzu, um Ihren Kunden ein zunehmend smartes Zuhause zu bieten.







HINWEIS: Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern erhältlich.

#### INTEGRIERTE ALEXA



## Die erste Video-Hausstation mit integrierter Alexa

#### Nutzen Sie das volle Alexa-Erlebnis

für alle Funktionen, wie z. B.: benutzerdefinierte Routinen - Musik abspielen - Smart Home - Wecker stellen - Notizen und **Video-Sprechanlagenfunktionen** und wenn Sie keine Lust auf Alexa haben, können Sie sie auch abschalten.

→ WWW.LEGRAND.CH







Ihre gewohnten Arbeitsabläufe ändern sich nicht. Es gelten dieselben Installationsregeln, wie bei jeder 2-Draht-Videosprechanlage von Bticino.

Vergessen Sie komplexe Installationen und Konfigurationen von Ethernet-Netzwerken und geniessen Sie weiterhin die Einfachheit von 2-Draht-Lösungen. Dank der, in der Video-Hausstation integrierten WLAN-Technologie, bleibt alles beim Alten.



#### Einfache und intuitive Konfiguration

Die Inbetriebnahme erfordert keinerlei IT-Kenntnisse.

Es bedarf nur der klassischen 2-Draht-Konfiguration, indem die Steckplätze an der Aussen- und Video-Hausstation konfiguriert werden. Dem Endkunden obliegt die Konfiguration seines WLAN-Netzwerks, sowie der App, die er selbständig und intuitiv durchführen kann. Zusätzlich kann man die Informationen auf dem Display der Hausstation und im Menü der Home + Security App verfolgen.





Montage, Anschluss der BUS-Adern und Konfiguration der wichtigsten Systemparameter: fertig!

CLASSE 300EOS WITH NETATMO BROSCHÜRE 15

• www.legrand.ch



### Schnell und einfach vernetzt

Nach dem Download der App unterstützt ein Installationsassistent die Verknüpfung zwischen Smartphone und Classe 300EOS.



#### Mit ein paar einfachen Schritten ist die Zuordnung der App Home + Security (H + S) zur Video-Innenstelle abgeschlossen



Nachdem Sie die H + S App aus dem Store oder über den QR-Code auf der Video-Hausstation auf Ihr Smartphone geladen haben, wählen Sie einfach

« KONFIGURATION STARTEN »



Wählen Sie im Menü der H + S App das Gerät Classe 300EOS aus.



Die Video-Innenstelle verfügt über einen QR-Code, der einfach mit der H + S App eingescannt werden kann, um die Zuordnung innerhalb desselben WLAN-Netzwerks abzuschliessen.




Nach der Zuordnung ist das Gerät konfiguriert und einsatzbereit.











Durch die Verbindung mit der spezifischen Cloud wird die Konfiguration vollständig sicher und automatisch im Heimnetzwerk durchgeführt (Sie müssen Ihren Router NICHT konfigurieren). Die Video-Hausstation überträgt die gesamte Konfiguration der 2-Draht-Videosprechanlage (Kameras, Türöffner, Aktivierungen usw.) an die App. Vom Smartphone aus können Sie über die App jederzeit, die damit verknüpften mobilen Geräte anzeigen und entscheiden, welche Sie trennen oder löschen möchten.



## Geeignet für alle Wohnsituationen



#### INFO FÜR DEN ELEKTROINSTALLATEUR


Integrierte Smartphone-Anbindung für die permanente Vernetzung mit dem Zuhause.
Vervollständigen Sie das System mit den Sicherheitslösungen von Netatmo:
Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Rauchmelder, uvm. Für einen einfachen, smarten Rundumschutz Ihres Eigenheims.
Eine einzige App (Home + Security) für die Video-Sprechanlagenfunktionen und die

Sicherheit Ihres Hauses.

Kein Mehraufwand für den Elektroinstallateur und einfachere Bedienung für den Endanwender.

#### FÜR DAS EINFAMILIENHAUS

Der einfachste Weg um Ihr Zuhause sicherer zu machen.





## INFO FÜR EIGENTÜMER UND ELEKTROINSTALLATEURE

Wohnungen mit integrierter Alexa, für die erste Stufe von Smart Home.


Die Wohnanlage ist für zukünftige Erweiterungen mit Netatmo Sicherheitslösungen vorbereitet. Lässt dem Endbenutzer die Freiheit, sein Zuhause auch später noch individuell zu gestalten.

Eine einzige App (Home + Security) für die Video-Sprechanlagenfunktionen und die Sicherheit Ihres Hauses...

> (\*) Achtung: in Mehrfamilienhäusern benötigen Sie bei jeder Video-Innenstelle CLASSE 300EOS eine Zusatzspannungsversorgung (Best.Nr. 3460 20).

#### FÜR DAS MEHRFAMILIENHAUS

Installieren, konfigurieren und nehmen Sie die Videosprechanlage vor Ort in Betrieb. Alles, was Ihr Kunde dann noch tun muss, ist, die H + S App über sein Smartphone mit dem System zu verbinden.



**ANMERKUNG:** Für die Planung von Mehrfamilienhausanlagen beachten Sie die 2-Draht- Installationsrichtlinien im technischen Handbuch.


18 CLASSE 300EOS WITH NETATMO BROSCHÜRE 19

→ WWW.LEGRAND.CH



**SMART HOME** 

## Durch regelmässige Updates sind Sie immer auf dem neuesten Stand



Durch die Firmware-Updates der Classe 300EOS können Sie laufend neue und innovative Smart Home-Funktionen nutzen...

Bleiben Sie vernetzt!



#### Flexibilität und Einsparungen:

Für ein Smart Home sind keine zusätzlichen Gateways oder Webserver erforderlich: Sie können die Technologie wählen, die Sie bevorzugen.

Ein smartes Zuhause mit zwei intuitiven. kostenlosen Apps



HOME + SECURITY Zur Verwaltung aller Videosprech- und Sicherheitsfunktionen, innerhalb und ausserhalb des Hauses.

(((0

HOME + CONTROL

Um smarte Funktionen (Beleuchtung, Steckdosen, Rollläden, Temperaturregelung) immer dabei zu haben... innerhalb und ausserhalb des Hauses.

Hausautomation Arteor with Netatmo



Smarte Elektroinstallation with Netatmo


Funk-Schalter mit Funk-Szenentaster





Funk-Wandsender

**MyHOME** Hausautomation




Netzgerät 2-Draht BUS MvHOME E46ADCN / E56



## Classe 300EOS with Netatmo Frontansicht

#### Eigenschaften und Funktionen





3448 42

## Vertikaler 5" (12,7 cm) LCD-Touchscreen ✓ Hörerlose Kommunikation ✓ Farbe: Weiss matt ✓ Wandmontage mittels mitgelieferter Halterung ✓ In diversen Set-Varianten verfügbar - Art. 3639 15 oder Art. 3639 18

VERFÜ	VERFÜGBARE FUNKTIONEN ALS VIDEO-HAUSSTATION		
V	Aktivierung der Türöffnung		
<b>√</b>	Einschalten von Beleuchtung (z. B. Treppenhauslicht)		
<b>√</b>	Ein-/Umschalten der Videobilder von den Türstationen und externen Kameras		
	Intern Sprechen		
	Etagenruf		
<b>√</b>	Automatische Türöffnung (Arztschaltung bzw. Türomatfunktion)		
	Videoanrufbeantworter		
	Master/Slave		
	WLAN-Verbindung 2,4 GHz		
	Eingebauter Alexa-Sprachassistent		
<b>√</b>	Verwaltung von Nachrichten		
<b>√</b>	Quick Link – Favoriten/meistverwendete Funktionen		
V	Schnellverknüpfung - Favoriten / meistgenutzte Funktionen		
	6 verfügbare Klingeltöne		



VERFÜGBARE FUNKTIONEN MIT DER APP HOME + SECURITY				
V	Gespräch und Videobild von der Sprechanlage			
<b>√</b>	Tür öffnen			
V	Ein-/Umschalten der Videobilder von den Türstationen und externen Kameras			
V	Treppen- oder Garten-Licht einschalten			
V	Aktivierung und Überwachung der smarten Netatmo-Kameras			
V	Verwaltung von Netatmo-Sicherheitsgeräten (Rauchmelder, Video-Alarmsystem, Innen- und Aussenkameras usw.)			
V	Abspielen von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter			
V	Intercom-Gespräch vom Smartphone an die Video-Hausstation			
V	Ereignisliste			

#### Rückansicht

Lautsprecher——————————————————————————————————	• 1	
Steckbare Klemmen mit Schraubanschluss: (BUS-MH) – BUS SCS MyHOME; (5M-1) – Zusatzläutwerk; (	NAME OF THE PARTY	Mikroschalter ON/OFF bei Verwendung einer
DIP-Schalter zum  Aktivieren der Funktion  "Sperre Türöffnertaste"  Der Türöffner kann dann	STEENS STEENS ON THE STEEN OF T	Zusatzspannungsversorgung (2-1)  Mikroschalter ON/OFF zur Aktivierung des Abschlusswiderstands
nur bei bestehender Gesprächsverbindung aktiviert werden. DIP-Schalter zum Auswählen der	11 inim (m)	Buchse für den Anschluss an ein LAN-Netzwerk bei Verwendung des Zubehörs Best.Nr. 3448 44
MASTER / SLAVE-Funktion		Steckbare Klemmen mit Schraubanschluss:
Konfigurator-Steckplatz  Mini USB-Buchse für  Firmwareaktualisierungen	00:00:50:30:30 W	(2-1) – Zusatzspannungsversorgung; (BUS-AV) – 2-Draht-Sprechanlagen-BUS

1.0 LN LN LN

CLASSE 300EOS WITH NETATMO BROSCHÜRE 23

• www.legrand.ch

#### Classe 300FOS with Netatmo Video-Hausstation und Zubehör







3448 44

#### **VERNETZTE VIDEO-HAUSSTATION** Art. **CLASSE 300EOS WITH NETATMO**

3448 42

24

3448 42

Vernetzte Video-Hausstation in der 2-Draht-Technik mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und Smart Home Funktionen. Dank der WLAN-Verbindung können Sie die Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder auf dem Smartphone wiedergegeben werden. In der App können Sie mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Video zugreifen. Scrollen Sie durch ältere Aufzeichnungen und laden Sie Ihre Lieblingsvideos herunter. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz. Vertikaler 5-Zoll-LCD-Touchscreen, Video-Anrufbeantworter, 6 verschieden Ruftöne zur Auswahl und Nachrichten-Funktion: Informationen/Notizen. Smart Home Ready: Das Gerät ermöglicht auch die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen über die drahtgebundene Hausautomation MyHOME und/oder die funkbasierende Zigbee-Lösung "... with Netatmo", ohne das spezielle Gateways oder der MvHOME-Server hinzugefügt werden müssen. Die notwendigen Schnittstellen sind bereits enthalten. Alexa built-in: Alexa ermöglicht es Ihnen über entsprechende Tasten am Gerät oder mit der Stimme zu interagieren, um Video-Türöffnungsfunktionen, Smart-Home-Funktionen, Routinen, Notizen usw. zu aktivieren. Die smarte Video-Hausstation kann sich via LAN-Kabel oder WLAN an das Internet verbinden werden. Installation mittels eines RJ45-Ethernetkabels unter Verwendung des Zubehörs 344844 (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei Verwendung des LAN-Zubehörs ist aus Platzgründen eine Gr.I UP-Installationsdose Art. 500CH notwendig. Der Sprachassistent ist standardmässig integriert, muss aber nicht aktiviert werden. Konfiguration: Das Gerät kann physisch, durch Verwendung von Konfiguratoren oder über das Menü konfiguriert werden. Die Menükonfiguration bietet bessere Möglichkeiten zur Anpassung der zugehörigen Funktionen und Texte. Anschlüsse: 1 x BUS Sprechanlage, 1 x BUS MyHOME, 1 x Zusatzversorgung, 1 x Buchse für LAN-Zubehör Art. 3448 44. 1 x WiFi-Anbindung, Etagenruf und Zusatzläutwerk. Abmessungen:

 $B \times H \times T$ : 120,5 × 221,5 × 20/32 (unten/oben) mm



346020

#### **RJ45 NETZWERK ADAPTER** Art.

3448 44

Der Ethernet RJ45 Netzwerk Adapter für Classe 300EOS with Netatmo (Art. 344842) ermöglicht die smarte Video-Hausstation via LAN-Kabel an das Internet zu verbinden. Bei Verwendung des Zubehörs ist aus Platzgründen eine Gr.I UP-Installationsdose (Art. 500CH) notwendig. Länge: 10 cm.

#### ZUSATZ-REG-ZUSATZNETZGERÄT

3460 20

Zusätzliches Netzteil zur lokalen Versorgung der vernetzten Video-Hausstation CLASSE 300EOS (Art.344842), falls erforderlich. 2TE DIN




#### bticino

#### Classe 300FOS with Netatmo **Videosets**













3639 15

3430 93

3639 18

#### Art. **VIDEOSET LINEA 3000 CLASSE 300EOS WITH NETATMO** UND ZUTRITTSKONTROLLE

3639 15

Videoset, AP-Türstation Linea 3000 Black, Zutrittskontrolle, Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit eingebautem Alexa Sprachassistenten und Smartphone-Anbindung. Dank der WLAN-Verbindung können Sie die Video-Hausstation mit der Home +Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, u.v.m auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz. Das Gerät ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen über die drahtgebundene Hausautomation MyHOME und/oder die funkbasierende Zigbee-Lösung "...with Netatmo". Die notwendigen Schnittstellen sind bereits enthalten. Das Videoset enthält:

- Eine AP-Türstation Art. 3430 93 Linea 3000 Black mit 1-2 Ruftasten, Weitwinkelkamera (horizontal: 105°, vertikal: 80°) und Transponderleser. Frontblende aus ZAMAK und LED-beleuchtete Namensschilder. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Art. 3500 20) und Zubehör (Art. 3430 63) unterputz montiert werden. Ein Regendach (Art. 3430 53) kann als zusätzlicher Schutz separat bestellt werden.
- Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und 5" LCD-Touchscreen Art. 3448 42
- 8 Transponder im Lieferumfang enthalten (6 Stück farbig, 2 Stück flach transparent)
- Ein Netzgerät 2-Draht-Bussystem Art. 346050, 6 TE DIN

- Ein Turoffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 3462 50		
Zubehör für LINEA 3000		
Aufputz Video-Türstation LINEA3000. Farbe: Schwarz		
Masse (BxHxT): 100×190×26 mm		
Regendach für LINEA 3000. Farbe: Schwarz		
UP-Zubehör für LINEA 3000. Farbe: Schwarz		
Transponder farbig, 6 Stück für das		
Zutrittssystem der Türstation LINEA 3000		
Einbau-Türöffnerrelais zur Realisierung eines		
potenzialfreien Kontakts		
Unterputz-Dose Sfera, 2 Module		
Masse (BxHxT): 117 x 214 x 45 mm		

#### **VIDEOSET SFERA CLASSE 300EOS WITH NETATMO**

3639 18

Art.

Videoset, UP-Türstation Sfera Allmetal, Video-Hausstation Classe 300EOS with Netatmo mit eingebautem Alexa Sprachassistenten und Smartphone-Anbindung. Dank der WLAN-Verbindung können Sie die Video-Hausstation mit der Home + Security App verbinden (verfügbar für Android und iOS). Über die App kann die komplette Funktionalität der Videosprechanlage (Videobild, Gespräch, Türöffnen und der Netatmo-Sicherheitsreihe, Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, u.v.m auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Dies funktioniert sowohl im eigenen WLAN als auch von unterwegs über das 3G-/4G-Netz. Das Gerät ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Smart Home-Funktionen über die drahtgebundene Hausautomation MyHOME und/ oder die funkbasierende Zigbee-Lösung "...with Netatmo". Die notwendigen Schnittstellen sind bereits enthalten. Das Videoset enthält:

Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 1–2 Ruftasten Weitwinkelkamera (horizontal: 135°, vertikal: 96°). LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70x20 mm)

- Ein Netzgerät 2-Draht-Bussystem Art. 3460 50, 6 TE DIN
- Ein Türöffnerrelais mit potenzialfreiem Kontakt, Art. 3462 50.
- Eine 2-Draht/Wi-Fi-Video-Hausstation mit
- eingebautem Amazon Alexa Sprachassistenten und vertikalem 5" LCD-Touchscreen Art. 3448 42

	Zubehör für Sfera Türstation
<b>500 10</b> 4 570 190	Unterputz-Dose Sfera 1 Modul Masse (BxHxT): 117 x 123 x 45 mm
<b>502 11</b> 4 527 130	Rahmen + Modulträger Sfera, 1 Modul, Allmetal ähnlich wie die RAL-Farbe 9018 Masse (BxHxT): 138 x 144 x 15 mm
<b>513 00</b> 4 501 490	Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten
<b>513 11</b> 4 514 830	Frontblende Weitwinkel-Audio-/Video- Modul mit 1 Ruftaster, Allmetal
/U4924A	Beschriftungs-Etikette 1 Ruftaster Sfera New für Art. 3513 11
<b>513 21</b> 4 514 930	Frontblende Weitwinkel-Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten, 2-reihig, Allmetal
/U4926A	Beschriftungs-Etikette 2 Ruftasten in einer Reihe Sfera New für Art. 3513 21
<b>460 50</b> 4 930 790	REG-Netzgerät 6 TE DIN
<b>462 50</b> 4 519 790	Einbau-Türöffnerrelais zur Realisierung eines potenzialfreien Kontakts

CLASSE 300EOS WITH NETATMO | BROSCHÜRE | 25 ⊕ WWW.LEGRAND.CH

#### blicino

### Netatmo Security Smarte Aussenkameras



Home + Security





NOC-PRO

NOC-S-PRO

#### Art. SMARTE AUSSENKAMERAS

Die smarte Aussenkameras werden durch die Home + Security App gesteuert (verfügbar für Android und iOS) und können auch individuell als Überwachungssystem installiert werden. Somit können Sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit mehreren Kameras aufbauen. In der App können sich Ihre Kunden von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit Livestreams der Kameras anschauen. Ausserdem können sie vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen. Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Daten sind 100 % gesichert, da die Videos lokal auf auf der mitgelieferten 8 GB MicroSD-Karte gespeichert werden (MicroSD-Karte bis zu 32 GB verwendbar). Die Kameras lassen sich leicht anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte oder an jedem gewünschten Ort installieren. Nutzen Sie die Kompatibilität mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant. Sprachsteuerung und Szenarien mit anderen vernetzten Geräten stehen Ihre Kunden frei.

#### NOC-PRO

#### Smarte Aussenkamera mit Flutlicht

Smarte Aussenkamera mit LED Beleuchtung (12 W) und Infrarot-Nachtsicht bis zu 5 m. Kann vorhandene Beleuchtung ersetzen. Anschluss: 230 V. Verbindung zum Netzwerk über WiFi. Unterscheidet die Anwesenheit von Personen, Tieren, Fahrzeugen und harmlosen Bewegungen und sendet eine Echtzeit-Benachrichtigung im Falle einer Entdeckung. Mit der Funktion "Alarmzone" wird genau definiert, welche Bereiche überwacht und worüber alarmiert werden soll. In der App: Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen. Lokaler 8 GB Datenspeicher (MicroSDKarte) inbegriffen. Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in Dropbox-Konto oder auf privatem FTP-Server. Sprachsteuerung mit Siri und Google Assistant, Die Farbkamera (100° Öffnungswinkel) ist mit einem CMOS 4 MP Sensor ausgestattet und bietet Full-HD 1080 px Videogualität. Schutzart IP 66 (HZO-Schutz). Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Masse B $\times$ H $\times$ T: 110 x 200 x 50 mm Im Lieferumfang enthalten:

Im Lieferumfang enthalten:
1 Smarte Aussenkamera

1 MicroSD-Karte (bereits in die Kamera eingesetzt)

1 Befestigungsschelle

1 Montageset

#### SMARTE AUSSENKAMERAS (FORTSETZUNG)

#### NOC-S-PRO Smarte Aussenkamera mit integrierter 105 dB Alarmsirene

Smarte Aussenkamera mit integrierter Alarmsirene 105 dB, LED Beleuchtung (12 W), und Infrarot-Nachtsicht bis zu 15 m. Kann vorhandene Beleuchtung ersetzen. Anschluss: 230 V. Verbindung zum Netzwerk über WiFi. Unterscheidet die Anwesenheit von Personen, Tieren, Fahrzeugen und harmlosen Bewegungen und sendet eine Echtzeit-Benachrichtigung im Falle einer Detektion. Handelt es sich um einen Eindringling? Dieser wird durch die integrierte Alarmsirene – mit einem ohrenbetäubenden 105 dB-Alarm - vertrieben, die direkt über die App ausgelöst wird. Mit der Funktion "Alarmzone" wird genau definiert, welche Bereiche überwacht und worüber alarmiert werden soll. In der App: Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen. Lokaler 8 GB Datenspeicher (MicroSDKarte) inbegriffen. Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in Dropbox-Konto oder auf privatem FTP-Server. Sprachsteuerung mit Siri und Google Assistant. Die Farbkamera (100° Öffnungswinkel) ist mit einem CMOS 4 MP Sensor ausgestattet und bietet Full-HD 1080 px Videoqualität. Schutzart IP 66 (HZO-Schutz). Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Masse B $\times$ H $\times$ T: 110 x 200 x 50 mm Im Lieferumfang enthalten: 1 Smarte Aussenkamera 1 MicroSD-Karte (bereits in die Kamera eingesetzt)



1 Befestigungsschelle

1 Montageset

## Netatmo Security Intelligentes Alarmsystem mit Kamera



Home + Security





NBU-AS-PRO

#### Art. INTELLIGENTES ALARMSYSTEM MIT KAMERA

Das komplette Sicherheitssystem von Netatmo schreckt
Eindringlinge ab. Die Produkte werden einfach über
die Home + Security App (iOS/Android kompatibel)
konfiguriert und verknüpft. Das smarte Sicherheitssystem
aktiviert und deaktiviert sich automatisch, die
Innensirene verfügt über aufgezeichnete Geräusche,
um eine Anwesenheit im Haus zu simulieren. Im
Einbruchsfall wird ein Alarmton mit 110 dB aktiviert.
Keine Abo-Gebühren und freier Zugang zu allen Funktionen:
Ein Kaufpreis ohne versteckte Zusatzkosten. Die
Speicherung, die Videoaufnahmen sowie alle weiteren
Funktionen und Updates der Smarten Alarmanlage mit
Kamera sind jederzeit verfügbar, ohne weitere Kosten.
Über die App können Ihre Kunden die Videos der Smarten
Innenkamera direkt anschauen und herunterladen.

#### Art. INTELLIGENTES ALARMSYSTEM MIT KAMERA (FORTSETZUNG)


#### NBU-AS-PRO Intelligentes Alarmsystem mit Kamera

Das smarte Sicherheitssystem besteht aus: 1 smarte Innenkamera Art. NSC-PRO

1 smarte Innensirene Art. NISO1-PRO

 $3\ smarten\ T\"ur-\ und\ Fenstersensoren\ Art.\ DTG-PRO$ 

- 1 MicroSD-Karte 16 GB
- 1 USB-Kabel
- 1 Montageset
- 1 Netzadapter + Stecker
- Doppelseitiger Aufkleber
- 4 x AA-Batterien
- 3 x 2 AAA-Batterien





## Netatmo Security Smarte Aussenkamerass



Home + Security







NSC-PRO

NIS01-PRO

DTG-PRO

#### Art. SMARTE INNENKAMERA

Die smarte Innenkamera wird durch die Home + Security App gesteuert (verfügbar für Android und iOS) und können auch individuell als Überwachungssystem und/ oder als Alarmsystem installiert werden. Somit können Sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit meheren Innen-und Aussenkameras aufbauen. In der App können Ihre Kunden von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit Livestreams der Kameras anschauen. Ausserdem können sie vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen. Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Daten sind 100 % gesichert, da die Videos lokal auf auf der mitgelieferten 8 GB MicroSD-Karte gespeichert werden (MicroSD-Karte bis zu 32 GB anwendbar). Nutzen Sie die Kompatibilität mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant. Sprachsteuerung und Szenarien mit anderen vernetzten Geräten stehen Ihre Kunden frei.

#### NSC-PRO

#### **Smarte Innenkamera**Ihre Kunden erhalten sofort eine Benachrichtigung

1 Smarte Innenkamera

1 Netzadapter + Stecker

1 USB-Kabel

auf das Smartphone, sobald jemand versucht bei Ihnen einzubrechen. Die Innenkamera (4 MP CMOS-Sensor, Öffnungswinkel 130°) mit Gesichtserkennung für das Erfassen von Eindringlingen, Anschluss über 230 V Adapter. Infrarot-Nachtsicht: 1080p-Full-HD-Video, Erkennung bis zu 4 m. Verbindung zum hauseigenen Netzwerk über WiFi oder LAN. Erkennung von 32 verschiedenen Profilen. Benachrichtigungen in Echtzeit auf dem Smartphone: Unterscheidet zwischen bekannten und unbekannten Personen, Tieren und sonstigen Bewegungen. In der App: Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen. Lokaler 8 GB Datenspeicher (MicroSDKarte) inbegriffen. Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in Dropbox-Konto oder auf privatem FTP-Server. Sprachsteuerung mit Siri und Google Assistant. Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Masse (BxHxT) 45 mm x 155 mm x 45 mm Im Lieferumfang enthalten:

1 MicroSD-Karte 8 GB (bereits in die Kamera eingesetzt)

#### Art. INNENKAMERA ZUBEHÖR

Die Kamera ist erweiterbar mit der smarten Alarmsirene und smarten Tür-/Fensterkontakten und sendet eine Nachricht und ein Video, wenn z.B. ein Einbruch- oder Alarm erkannt wurde

#### NIS01-PRO Smarte Innen-Alarmsirene

Automatischer Alarm mit 110 dB bei Einbruch. Automatische Aktivierung und Deaktivierung des Sicherheitssystems. Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen, um die Anwesenheit von Personen zu simulieren. Benachrichtigung auf Smartphone, wenn jemand versucht die Sirene zu deaktivieren. Funk-Verbindung mit der Smarten Innenkamera mittels Bluetooth Low Energy (BLE). Die Sirene muss in der Nähe der Kamera montiert werden. Maximal 1 Sirene pro Smarte Innenkamera. Batterie- oder Netzbetrieb über ein microUSB-Kabel (nicht mitgeliefert) Zübehör für Art. NSC-PRO. Masse: Ø130 mm, Tiefe 35 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 Smarte Innen-Alarmsirene 1 Montageset 4 x AA-Batterien

#### DTG-PRO

#### Smarte Tür- und Fenstersensoren

Regen- und luftdichte Tür- und Fenstersensoren zur Erkennung von Eindringlingen durch Bewegungs- und Schwingungsmelder. Dank der Home+Security App Ihre Kunden erhalten Echtzeit-Meldungen auf dem Smartphone, auch wenn beim Verlassen des Hauses ein Fenster offen steht. Drahtlose Funksensoren, batteriebetrieben (im Lieferumfang enthalten), zum Anbringen an allen Arten von Türen und Fenster. Maximale Reichweite von der Kamera 80 m (Funkverbindung). Die Sensoren funktionieren nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo Art. NSC-PRO (12 Sensoren pro Kamera möglich).

Masse: 76 x 30,4 x 15,8 mm lm Lieferumfang enthalten:
- 3 Tür- und Fenstersensoren

- 3 x 2 AAA-Batterien
- Doppelseitiger Aufkleber



Smarte Innenkamera und Alarm-Sirene



Smarte Tür- und Fenstersensoren

CLASSE 300EOS WITH NETATMO BROSCHÜRE 29

→ WWW.LEGRAND.CH

#### Netatmo Security Smarte Videotürklingel



Home + Security



#### NDB-PRO

#### SMARTE VIDEOTÜRKLINGEL

#### NDB-PRO

Mit der Smarten Videotürklingel von Netatmo haben Ihre Kunden die eigene Haustür jederzeit im Blick. Es klingelt an der Tür? Auf dem Smartphone kann Ihr Kunde nicht nur sehen wer klingelt, sondern die Person auch direkt ansprechen, egal, ob er tatsächlich zu Hause ist oder am anderen Ende der Welt. Er kann die Anweisungen angeben, wo die Lieferung abgegeben werden soll. Echter Schutz für das Zuhause Ihre Kunden mittels der Personenerkennung und der definierbaren Alarmzonen. So werden Ihre Kunden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich jemand vor der Haustür herumtreibt. Integrierter Lautsprecher um Eindringlinge zu vertreiben. Smarte Videotürklingel mit Farbvideo-Kamera (140° Öffnungswinkel) bietet Full-HD 1080 px Videogualität, einen 5 x digitalen Zoom und Infrarot-Nachtsicht. Anschluss: 8 – 24V und 230 V. Benötigt bauseits eine verdrahtete Klingelanlage. Verbindung zum Netzwerk über WiFi. Lokaler 8 GB Datenspeicher (MicroSDKarte) inbegriffen. Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in Dropbox-Konto oder auf privatem FTP-Server. Schutzart IP 44 (HZO-Schutz). Kostenlose Home + Security App, keine Abonnementgebühren App erhältlich im App Store / Google Play Kompatibel mit Apple HomeKit. Abmessungen (H x B x T): 135 x 45 x 29 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 Smarte Videotürklingel 1 Micro 8 GB SD-Karte (befindet sich bereits im Produkt) 1 Anschlussmodul für den Türgong 45x45x17 mm 1 Platte für die Anbringung an der Wand 190x100 mm



HINWEIS: Die smarte Videotürklingel ist mit den folgenden Modellen von Legrand-Summern 230V kompatibel (Art.572207UP61, Art. 5722 04, Art. 0416 51).

1 optionale Halterung für einen Neigungswinkel von 25°

1 optionale Abdeckung

2 zusätzliche Sicherungen

1 USB-Kabel

1 Montageset

#### Netatmo Security Smarter Rauchmelder





#### NSA-PRO-EU

#### **SMARTER RAUCHMELDER**

NSA-PRO-EU Der Smarte Rauchmelder von Netatmo ist ein fotoelektrischer (optischer) Rauchmelder, mit dem Sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen. Wenn ein Brand ausbricht und der Alarm ausgelöst wird, sendet der Smarte Rauchmelder diesen Alarm in Echtzeit direkt an Ihr Smartphone. So können Sie Massnahmen ergreifen, selbst wenn Sie unterwegs sind. Für Deckenmontage mit durchschnittlicher Abdeckung von 50 m<sup>2</sup>. Bei Detektion Echtzeit-Meldungen aufs Smartphone. Kraftvoller 85-dBAlarm mit Stummschaltung über Smartphone. Automatischer Selbsttest. Bedienung über die kostenlose App "Home + Security". Keine Abonnementgebühren. App erhältlich im App Store / Google Play. Kompatibel mit Apple HomeKit. Der smarte Rauchmelder arbeitet als eigenständiges Gerät. Es ist kein eigenes Gateway erforderlich Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/ WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE). Befestigung an der Decke mit Schrauben. Nur für den Innenbereich geeignet. 10 Jahre Batterielebensdauer. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Abmessungen: Ø 115 mm Tiefe: 44 mm Im Lieferumfang enthalten: - 1 Smarte Rauchmelder

- 1 Montageset



#### **SMARTER KOHLENMONOXID-MELDER**

#### NCO-PRO

Der smarte Kohlenmonoxidmelder kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt in Ihrem Zuhause. Bei einem erhöhten Wert ertönt ein 85 dB lauter Alarm und es wird eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone gesendet. Auch wenn während des Selbsttestes ein Problem festgestellt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. Der smarte Kohlenmonoxidmelder arbeitet als eigenständiges Gerät. Es ist kein eigenes Gateway erforderlich. Wenn Sie Warnungen auf Ihrem Smartphone empfangen wollen, ist eine WLAN-Verbindung notwendig. Kompatibel mit Apple HomeKit. Bedienung über die App "Home + Security". Anforderungen: Drahtlose Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich, öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/ WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE). Konform nach EN 502 91. Nur für den Innenbereich geeignet. Das Gerät lässt sich in wenigen Minuten installieren. Ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich, nur das Werkzeug, um ihn an der Wand festzuschrauben. Statten Sie all Ihre Räume, in denen ein Brennstoffgerät (Heizkessel, Kamin, Ofen, Gasherd ...) vorhanden ist, aus. Wandmontage: Zu brennstoffbetriebenen Geräten ist ein Mindestabstand von 2 m und Maximal 4 m einzuhalten. Maximale Montagehöhe vom Boden entfernt: 1,5 m 10 Jahre Batterielebensdauer. Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C. Abmessungen (H x B x T): 100 x 100 x 23 mm Im Lieferumfang enthalten: - 1 Smarte Kohlenmonoxidmelder

- 1 Montageset

Hinweiss:

Es wird empfohlen, dass mindestens ein CO-Melder in der Nähe oder am besten sogar in jedem Schlafzimmer montiert wird. Besonders wichtig ist auch die Installation eines Kohlenmonoxidmelders in der Nähe von potentiellen Gefahrenquellen wie Thermen oder Heizungsanlagen. In Häusern mit mehreren Etagen wird empfohlen, in jedem Stockwerk zumindest einen CO-Melder zu installieren.


CLASSE 300EOS WITH NETATMO | BROSCHÜRE | 31 ⊕ WWW.LEGRAND.CH



Home + Security



#### Abmessungen





#### Classe 300EOS with Netatmo

#### Rechtliche Hinweise

Um diesen Videosprechanlagen-Dienst auf einem Smartphone nutzen zu können, muss der Kunde die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, um den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Als Grundlage dient eine vom Kunden selbst getroffene Vereinbarung mit einem ISP (Internet Service Provider). Bticino übernimmt dafür keine Verantwortung. Der Kunde muss die App "Home + Security" auf seinem Smartphone installieren, damit er jene Dienste nutzen kann, die Bticino als Extras zu den normalen Grundfunktionen der Classe 300EOS Video-Innenstelle anbietet. Die über die App angebotenen Dienste setzen voraus, dass die Kommunikation mit der Classe 300EOS über das Internet möglich ist.

Die Verbindung und einwandfreie Funktion zwischen der Video-Innenstelle und der App, können von folgenden Faktoren abhängen:

- a) Qualität des WLAN-Signals;
- b) Art des Vertrags mit dem Internet-Provider für das Heimnetzwerk;
- c) Art des Vertrags mit dem Telefonnetzbetreiber für das Smartphone

Wenn eines dieser 3 Faktoren nicht mit den für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen übereinstimmt, übernimmt Bticino

keine Verantwortung für etwaige Fehler.

Das Produkt unterstützt einen VolP-Streaming-Dienst. Sie müssen daher bei Ihrem Smartphone-Vertrag prüfen, ob dieser die Datenübertragung nicht blockiert. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass der von Bticino angebotene Service – Fernzugriff per App – die Nutzung von Daten beinhaltet. Die Kosten, die mit der Datennutzung verbunden sind, hängen von der Art des Vertrages ab, den der Kunde mit seinem ISP (Internet Service Provider) hat, und liegen ausschließlich in der Verantwortung des Kunden.

### Möchten Sie eine neue Video-Türsprechanlage erstellen?

Nutzen Sie den Sprechanlagen-Konfigurator und definieren Sie in wenigen Schritten Ihren Anlagentyp und die Gebäudemerkmale. Dann wählen Sie die Produkte und Funktionen aus, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.

#### www.doorentry-bticino.ch

#### GEBÄUDETYP WÄHLEN:







Listenpreis-Angebot mit dem Sprechanlagen-Konfigurator erstellen >



Listenpreis-Angebot mit dem Sprechanlagen-Konfigurator erstellen>

Der Konfigurator erstellt eine Liste der benötigten Materialien und der entsprechenden Listenpreise ohne Rabatte und Mehrwersteuer.

32 CLASSE 300EOS WITH NETATMO BROSCHÜRE 33

• WWW.LEGRAND.CH





### **Glegrand**

LEGRAND (Schweiz) AG Industriestrasse 25 CH-5033 Buchs AG Ta: + 41 56 464 67 67

info@legrand.ch www.legrand.ch