


XL³ 4000 – Einbau von DPX³ 160 und DPX³ 250, fest eingebaute Version auf verstellbarer Montageplatte



0209 10

0208 13

XL³ 4000 – Einbau von DPX³ 160 und DPX³ 250, steckbare Version, auf verstellbarer Montageplatte





0212 11

0212 13


VE	Art.	Befestigung der DPX ³ in der fest eingebauten Version, Anschluss vorne oder hinten
		Befestigungsvorrichtungen verstellbar, Geräte vertikal
		Einbau der Geräte mittels spezifischen Sockeln (siehe unten) Ermöglichen die Montage von Drehschaltern und Motorantrieb frontal
	24TE 36TE	
1	0207 90	Für 1 bis 3 DPX ³
1	0206 63	Für 2 DPX ³ als Einspeiseumschaltung
		Montageplatte – Geräte vertikal
1	0207 49	Für 1 DPX ³ 160
1	0206 71	Für 2 DPX ³ 160 als Einspeiseumschaltung
1	0207 64	Für 1 DPX ³ 250
1	0206 73	Für 1 DPX ³ 250 als Einspeiseumschaltung
	24TE	Montageplatte verstellbar – Geräte
1	0207 94	Für 1 DPX ³ 160
1	0207 96	Für 1 DPX ³ 250

VE	Art.	Befestigung der DPX ³ in der steckbaren Version, Anschluss vorne oder hinten
		Verstellbare Befestigungsvorrichtungen – Geräte vertikal
		Einbau der Geräte mit Montageplatten (siehe unten) Ermöglichen die Montage von Drehschaltern und Motorantrieb frontal
1	0207 91	Für 1 bis 3 DPX ³
1	0206 69	Für 2 DPX ³ als Einspeiseumschaltung
		Montagesockel – Geräte vertikal
1	0207 59	Für 1 DPX ³ 160
1	0206 81	Für 1 DPX ³ 160 als Einspeiseumschaltung
1	0207 69	Für 1 DPX ³ 250
1	0206 83	Für 1 DPX ³ 250 als Einspeiseumschaltung
		Verstellbare Montageplatte – Geräte horizontal
1	0207 95	Für 1 DPX ³ 160
1	0207 97	Für 1 DPX ³ 250



		Frontplatten aus Metall – Gerät vertikal
	24TE 36TE	Für DPX³ mit oder ohne Motorantrieb
1	0208 10¹	¼-Umdrehung
1	0209 10² 0209 60²	Mit unverlierbaren Schrauben
		Für 1 bis 3 DPX³ mit Drehschalter
1	0208 05¹	¼-Umdrehung
1	0209 05² 0209 65²	Mit unverlierbaren Schrauben




		Frontplatten aus Metall – Geräte vertikal
1	0212 11	Für 1 bis 3 DPX³ mit oder ohne frontalem Motorschalter Mit Scharnieren und Zylinderschloss
1	0212 08	Für 1 bis 3 DPX³ mit direktem Drehschalter Mit Scharnieren und Zylinderschloss



		Frontplatten aus Metall – Geräte horizontal
	24TE	Ermöglicht die Montage von Motorantrieb frontal
		Für 1 DPX³ 160
1	0208 13²	¼-Umdrehung
1	0209 13¹	Mit unverlierbaren Schrauben
		Für 1 DPX³ 250
1	0208 17²	¼-Umdrehung
1	0209 17¹	Mit unverlierbaren Schrauben



		Frontplatten aus Metall – Geräte horizontal
		Ermöglicht die Montage von Motorantrieb frontal
1	0212 13	Für 1 DPX³ Mit Scharnieren und Zylinderschloss



¹ Scharniere Art. 0209 59 optional

² Plombierbar