















|  |   |   |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--|
|  <p>0765 76UP61      0765 63-2UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p><b>IP 20</b><br/>Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p> |   |  <p><b>UP</b><br/>Apparat für UP-Montage<br/>Gr. I<br/>Weiss</p> |  <p><b>AP</b><br/>Apparat für AP-Montage<br/>Gr. I<br/>Weiss</p> |  <p><b>BF</b><br/>Einbauelemente<br/>kombinierbar<br/>Einbau<br/>Weiss</p> |  <p><b>BF</b><br/>Einbauelemente<br/>kombinierbar<br/>Einbau<br/>Magnesium</p> |  <p><b>M</b><br/>Montageplatte<br/>Gr. I<br/>Metall</p> |  <p><b>R</b><br/>Rahmenplatte<br/>Gr. I</p> <p>Weiss<br/><b>5717 01</b><br/>375 110 001</p> <p>Pearl Alu<br/><b>5717 11</b><br/>375 110 931</p> <p>Graphite<br/><b>5717 21</b><br/>375 110 141</p> <p>Casual<br/><b>5717 31</b><br/>375 110 351</p> <p>Mirror White<br/><b>5717 34</b><br/>375 110 401</p> <p>Mirror Black<br/><b>5717 37</b><br/>375 110 451</p> <p>Stainless Steel<br/><b>5717 40</b><br/>375 110 801</p> <p>Woven Metal<br/><b>5717 43</b><br/>375 110 811</p> |
| <p><b>Datendosen Kat. 6A</b><br/>Legrand-Cabling-System LCS<sup>2</sup> mit werkzeugloser Anschluss-technik<br/>Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B<br/>Normenkonform nach ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 C2</p>   |   |   |   |   |   |  |  |
| 1  |    | 1 × RJ45 STP – 1 Modul  |   |   | 0765 73<br>877 716 001  | 5728 06CH<br>877 402 841   | 5717 57<br>376 111 031   |
| 1  |  | 1 × RJ45 STP – 2 Module   | 0765 76UP61<br>877 201 001  | 0765 76AP61<br>877 001 001  | 0765 76<br>877 676 001  |  | 5717 57<br>376 111 031   |
| <p><b>Datendosen Kat. 6</b><br/>Legrand-Cabling-System LCS<sup>2</sup> mit werkzeugloser Anschluss-technik<br/>Farbliche Kennzeichnung der Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B<br/>Normenkonform nach ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 und EIA/TIA 568 C2</p>  |   |   |   |   |   |  |  |
| 1  |  | 1 × RJ45 STP – 1 Modul  |   |   | 0765 63<br>877 706 001  | 5728 23CH<br>877 70 6841   | 5717 57<br>376 111 031   |
| 1  |  | 1 × RJ45 STP – 2 Module   | 0765 66UP61<br>877 200 001  | 0765 66AP61<br>877 000 001  | 0765 66<br>877 619 001  | 5728 17CH<br>877 619 841   | 5717 57<br>376 111 031   |
| 1  |  | 2 × RJ45 STP – 2 Module   | 0765 63-2UP61<br>877 202 001  | 0765 63-2AP61<br>877 002 001  | 0765 63-2<br>877 406 001  | 5728 23-2<br>877 400 841   | 5717 57<br>376 111 031   |
| 1  |  | 1 × RJ45 UTP – 1 Modul  |   |   | 0765 61<br>877 708 001  | 5728 02CH<br>877 708 841   | 5717 57<br>376 111 031   |
| 1  |  | 1 × RJ45 UTP – 2 Module   | 0765 64UP61<br>877 232 001  | 0765 64AP61<br>877 032 001  | 0765 64<br>877 608 001  | 5728 14CH<br>877 608 841   | 5717 57<br>376 111 031   |

