





TC à barre /
câble passant




Type	TAIBB			TA221			TA327			TA432			TA540		
Notice technique	NT516			NT811			NT812			NT814			NT815		
Typologie	TC à barre / câble passant														
Largeur (mm)	44			49,5			56			70			70		
Hauteur (mm)	65			80			80			95			95		
Diamètre (mm)	Ø21			Ø21			Ø27			Ø32			Ø40		
Ouverture (mm)	16x12.5			20.5x10.5			25.5x15.5 32.5x10.5			25.5x25.5 32.5x20.5 40.5x10.5			40.5x20.5 50.5x12.5		
Courant primaire	Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA	
		cl.0.5	cl.1		cl.3	cl.0.5		cl.1	cl.3		cl.0.5	cl.1		cl.3	cl.0.5
40/5A	TABB50B400		1												
50/5A	TABB50B500	1	1.5	TA22150B500		2.5	TA32750B500		1.5						
60/5A	TABB50B600	1	2	TA22150B600	1.5	3	TA32750B600		2.5						
75/5A	TABB50B750	1.5	2.5	TA22150B750	2	4	TA32750B750	1.5	3						
80/5A	TABB50B800	1.5	2.5	TA22150B800	3	4	TA32750B800	2.5	3.5						
100/5A	TABB50C100	1.5	2.5	TA22150C100	2.5	4	TA32750C100	1.5	3	TA43250C100		2			
120/5A	TABB50C120	2	3.5	TA22150C120	2.5	4	TA32750C120	2	3.5	TA43250C120		2			
125/5A	TABB50C125	2	3.5	TA22150C125	2.5	4	TA32750C125	2	3.5	TA43250C125		2			
150/5A	TABB50C150	3	4	TA22150C150	4	6	TA32750C150	3	4	TA43250C150	1	3			
160/5A	TABB50C160	3	4	TA22150C160	4	6	TA32750C160	3	5	TA43250C160	1.5	3			
200/5A	TABB50C200	4	5.5	TA22150C200	6	8	TA32750C200	4	7	TA43250C200	3	5			
250/5A	TABB50C250	5	6	TA22150C250	8	10	TA32750C250	6	8	TA43250C250	3	5			
300/5A	TABB50C300	6	7.5	TA22150C300	8	10	TA32750C300	8	10	TA43250C300	5	8	TA54050C300	2	4
400/5A							TA32750C400	10	12	TA43250C400	8	10	TA54050C400	4	6
500/5A							TA32750C500	12	15	TA43250C500	10	12	TA54050C500	4	6
600/5A							TA32750C600	15	20	TA43250C600	12	15	TA54050C600	6	8
800/5A										TA43250C800	10	12	TA54050C800	8	12
1000/5A										TA43250D100	12	15	TA54050D100	10	12
1200/5A													TA54050D120	12	15
Caches bornes	ATACOP12			ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13		



Type	TAS64			TAS65			TAS84			TAS102			TAS127B		
Notice technique	NT569			NT518			NT574			NT766			NT523		
Typologie	TC à barre / câble passant														
Largeur (mm)	90			90			96			98			125		
Hauteur (mm)	130			94			116			129			160		
Ouverture (mm)	51x31 64x11			32x65			34x84			38x102			54x127		
Courant primaire	Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA	
		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1
600/5A	TASI50C600	4	6	TASL50C600	8	12	TASO50C600	6	10						
800/5A	TASI50C800	6	8	TASL50C800	12	15	TASO50C800	8	12						
1000/5A	TASI50D100	8	10	TASL50D100	15	20	TASO50D100	10	15	TAMP50D100	10	12			
1200/5A	TASI50D120	10	12	TASL50D120	15	20	TASO50D120	12	15	TAMP50D120	12	15			
1250/5A	TASI50D125	10	12	TASL50D125	15	20	TASO50D125	12	15	TAMP50D125	12	15			
1500/5A	TASI50D150	10	12	TASL50D150	20	25	TASO50D150	15	20	TAMP50D150	12	15	TASS50D150	20	30
1600/5A	TASI50D160	10	12	TASL50D160	20	25	TASO50D160	15	20	TAMP50D160	12	15	TASS50D160	20	30
2000/5A				TASL50D200	20	25	TASO50D200	20	25	TAMP50D200	20	25	TASS50D200	25	30
2500/5A							TASO50D250	25	30	TAMP50D250	20	25	TASS50D250	30	50
3000/5A										TAMP50D300	20	25	TASS50D300	30	50
4000/5A													TASS50D400	30	50
Caches bornes	ATACOP03			ATACOP04			ATACOP04			ATACOP04			ATACOP04		

Disponible en option de montage barre à plat.
Veuillez fournir la "3" derrière la référence de standard.

Transformateurs ouvrant



Type	TRA230			TRA580			TRA812			TRA816				
Notice technique	NT869			NT841			NT842			NT863				
Typologie	TC ouvrant													
Largeur (mm)	92			120			150			185				
Hauteur (mm)	110			150			190			230				
Ouverture (mm)	20.5x30.5			50.5x80.5			80.5x120.5			80.5x160.5				
Courant primaire	Référence	VA			Référence	VA		Référence	VA			Référence	VA	
		cl.0.5	cl.1	cl.3		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1	cl.3		cl.0.5	cl.1
60/5A	TA23050B600			1										
100/5A	TA23050C100			1.5										
150/5A	TA23050C150		1.5	2.5										
200/5A	TA23050C200	1	2.5											
250/5A	TA23050C250	1.5	3		TA58050C250	1	2							
300/5A	TA23050C300	1.5	4		TA58050C300	1.5	3							
400/5A	TA23050C400	2.5	6		TA58050C400	1.5	3							
500/5A					TA58050C500	2.5	5	TA81250C500		4	12			
600/5A					TA58050C600	2.5	5	TA81250C600		5	14			
800/5A					TA58050C800	3	7	TA81250C800	3	7				
1000/5A					TA58050D100	5	10	TA81250D100	5	10				
1200/5A								TA81250D120	6	11				
1500/5A								TA81250D150	8	15				
2000/5A												TA81650D200	15	20
2500/5A												TA81650D250	15	20
3000/5A												TA81650D300	20	25
4000/5A												TA81650D400	20	25
5000/5A												TA81650D500	20	25
Caches bornes	ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13				

Primaire bobiné



Type	TAQ2M			TAQ6M			TAQ2L			TAQ6L		
Notice technique	NT881			NT883			NT882			NT884		
Largeur (mm)	56											
Hauteur (mm)	80											
Borniers primaires	borne à vis., max. transversale 6mm ² /10mm ² avec embout						M6 avec écrou					
Courant primaire	Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA		Référence	VA	
		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1		cl.0.5	cl.1
5/5A	TAQ2M50A500	2	4	TAQ6M50A500	6	7.5						
10/5A	TAQ2M50B100	2	4	TAQ6M50B100	6	7.5						
15/5A	TAQ2M50B150	2	4	TAQ6M50B150	6	7.5						
20/5A	TAQ2M50B200	2	4	TAQ6M50B200	6	7.5						
25/5A	TAQ2M50B250	2	4	TAQ6M50B250	6	7.5						
30/5A	TAQ2M50B300	2	4	TAQ6M50B300	6	7.5						
40/5A	TAQ2M50B400	2	4	TAQ6M50B400	6	7.5						
50/5A							TAQ2L50B500	2	4	TAQ6L50B500	6	7.5
60/5A							TAQ2L50B600	2	4	TAQ6L50B600	6	7.5
75/5A							TAQ2L50B750	2	4	TAQ6L50B750	6	7.5
80/5A							TAQ2L50B800	2	4	TAQ6L50B800	6	7.5
100/5A							TAQ2L50C100	2	4			
Caches bornes	ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13			ATACOP13		