

Programm Mosaic™

Bewegungsmelder



0784 54



0784 55



0784 53



0784 52



0882 30

Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**, Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Bewegungsmelder
1	0784 54 545 402 001	<p>Passiv Infrarot-Bewegungsmelder Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux Zeitbereich: 5 s ... 30 min Nebenstellenbetrieb mit mechanischen Taster mit Öffnerkontakt Eingebauter Überlast- und Kurzschlusschutz Mit Schraubklemmen Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30 (nur in Französisch und Englisch)</p> <p>3 Leiter, 2000 W (mit Neutralleiter), 2 Module Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m Für das Schalten von - 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 1000 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 250 W Sparlampen und LED</p> <p> <input type="radio"/> Weiss</p>
1	0784 55 545 400 001	<p>2 Leiter, 400 W, 2 Module Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m Für das Schalten von - 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren</p> <p> <input type="radio"/> Weiss</p>
1	0784 53 545 401 001	<p>2 Leiter mit Handtaster, 400 W, 2 Module Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m Für das Schalten von - 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren Mit Handtaste für manuelles Ein-/Aussschalten</p> <p> <input type="radio"/> Weiss</p>

VE	Art.	Bewegungs- und Präsenzmelder
1	0784 52 545 300 001	<p>3 Leiter, 2000 W (mit Neutralleiter), 2 Module Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben) Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux Zeitbereich: 5 s ... 30 min Eingebauter Überlast- und Kurzschlusschutz Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m Mit Schraubklemmen Für das Schalten von - 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 1000 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 250 W Sparlampen und LED</p> <p>Nur mit Konfigurationstool Art. 0882 30 einstellbar</p> <p> <input type="radio"/> Weiss</p>
1	0882 30 941 390 009	<p>Konfigurationstool für Bewegungs- und Präsenzmelder Ermöglicht das individuelle Einstellen der Betriebsparameter von Bewegungsmeldern auf der Baustelle Digitale Programmierung der Betriebsgenauigkeit (im Dezimalbereich) über Digitalanzeige Anzeige der Parameter eines jeden Bewegungsmelders Sofortige Überprüfung des Programms Duplizierung der Einstellparameter von einem Bewegungsmelder auf die anderen Nur in französischer und englischer Sprache</p> <p> <input type="radio"/> Weiss</p>