

Programm Arteor™

Frontplatten für Einsätze ZidaTech



Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86
Bestellangaben Einsätze S. 61


VE	Art.	Frontplatten für UniversMCS Kat.6
		Frontplatte für Einsätze ZidaTech UniversMCS Kat.6 Passende Einsätze sind direkt bei der Firma ZidaTech zu bestellen und können in die Universal-Montageplatte Art. 5717 57 montiert werden
		Plaque frontale 2×Coax et 2×RJ45 Für CATV Einsätze, 1×Breitband und 2×EasyKlick
1	0787 11MCSW	○ Weiss
1	0787 11MCSM	● Magnesium
		Frontplatte 2×RJ45 Für Einsätze 2×EasyKlick
1	0787 13MCSW	○ Weiss
1	0787 13MCSM	● Magnesium
		Frontplatte 2×Coax Für CATV Einsätze, 1×Breitband
1	0787 04MCSW	○ Weiss
1	0787 04MCSM	● Magnesium

VE	Art.	Frontplatten für UniversMCS Modular
		Frontplatte für Einsätze ZidaTech UniversMCS Modular Passende Einsätze sind direkt bei der Firma ZidaTech zu bestellen und können in die Universal-Montageplatte Art. 5717 57 montiert werden
		Frontplatte 2×Coax und 1×Kommunikationsmodul Für CATV Einsätze, 1×Breitband und 1×Kommunikationsmodul
1	0787 01MCSW	○ Weiss
1	0787 01MCSM	● Magnesium
		Frontplatte 1×Kommunikationsmodul Für Einsätze 1×Kommunikationsmodul
1	0787 03MCSW	○ Weiss
1	0787 03MCSM	● Magnesium
		Frontplatte 2×Coax Für CATV Einsätze, 1×Breitband
1	0787 04MCSW	○ Weiss
1	0787 04MCSM	● Magnesium
		Frontplatten für RenoWay
		Frontplatte TV-R Für RenoWay Breitband CATV-Einsätze
1	0787 01RWW	○ Weiss
1	0787 01RWM	● Magnesium
		Frontplatte TV-R-SAT Für RenoWay SAT TV-Einsätze
1	0787 02RWW	○ Weiss
1	0787 02RWM	● Magnesium

Technische Angaben

Zusammenstellung und Bestellangaben

Zusammenstellung



Bestellangaben UniversMCS Kat. 6

Einsätze sind direkt bei der Firma ZidaTech zu bestellen

Anschlussdose TV+2xRJ45

1×Breitband TV-Modul IECf / IECm und 2× Aufnahme für EasyKlick RJ45 Modul

AM04	2×IEC Stichdose	4 dB	100.872.504
AM10	2×IEC Enddose	10,5 dB	100.872.510
AM11	2×IEC Durchgangsdose	11 dB	100.872.511
AM14	2×IEC Durchgangsdose	14 dB	100.872.515
AM19	2×IEC Durchgangsdose	19 dB	100.872.519
AM23	2×IEC Durchgangsdose	23 dB	100.872.523

Anschlussdose 2xRJ45

2× Aufnahme für EasyKlick RJ45 Modul und 1× nachrüstbar für TV-Modul

Einsatz für 2×RJ45	100.872.090
--------------------	-------------

EasyKlick RJ45 Modul

Für alle UKV-Anwendungen bis 1 GB und 250 MHz (100MHz bei Kat 5e). Die Module ermöglichen Kat.6 (Kat 5e) / Class E Übertragungstrecken zur vollen Integration aller derzeit bekannten Protokolle. Einfache Aufschaltung nach TIA/EIA 568 A und B

EasyKlick RJ45	Modul Kat.5e UTP	100.016.510
EasyKlick RJ45	Modul Kat.5e STP	100.016.500
EasyKlick RJ45	Modul Kat.6 UTP	100.016.540
EasyKlick RJ45	Modul Kat.6 STP	100.016.530

Bestellangaben UniversMCS Modular

Einsätze sind direkt bei der Firma ZidaTech zu bestellen

Anschlussdose TV+ Kommunikation

1× Breitband TV-Modul IECf / IECm und 1×Anschluss für Kommunikationsmodul

AM04	2×IEC Stichdose	4dB	100.871.204
AM10	2×IEC Enddose	10,5dB	100.871.210
AM11	2×IEC Durchgangsdose	11dB	100.871.211
AM14	2×IEC Durchgangsdose	14dB	100.871.215
AM19	2×IEC Durchgangsdose	19dB	100.871.219
AM23	2×IEC Durchgangsdose	23dB	100.871.223

Anschlussdose Kommunikation

1× Anschluss für Kommunikationsmodul und 1× nachrüstbar für TV-Modul

Einsatz für 1 Kommunikationsmodul	100.871.090
-----------------------------------	-------------

Kommunikationsmodule und Y-Kabel

Kommunikationsmodul	Art.-Nr	Y-Patchkabel im Verteiler
LAN RJ45 100Mb STP / Tel. RJ45	100.040.703	140.102.xxx
LAN RJ45 100Mb STP / Tel. TT83	100.040.704	140.102.xxx
2× LAN RJ45 100Mb STP	100.040.702	140.107.xxx
LAN RJ45 Gigabit STP	100.040.701	100.180.xxx
2× Tel. parallel RJ45	100.040.707	140.131.xxx
2× Tel. getrennt RJ45	100.040.705	140.113.xxx
1× Tel. RJ45 / 1× Tel. TT83 getrennt	100.040.706	140.113.xxx
1× Breitband DSL RJ45 / 1× Tel. RJ45	100.040.708	100.021.xxx
1× Breitband DSL RJ45 / 1× Tel. TT83	100.040.709	100.021.xxx

Kabellängen bei Y-Kabeln:
XXX.XXX.005 0,5m
XXX.XXX.010 1,0m
XXX.XXX.020 2,0m

Bestellangaben RenoWay

Einsätze sind direkt bei der Firma ZidaTech zu bestellen

Anschlussdose TV

1× Breitband TV-Modul IECf / IECm

AM04	2×IEC Stichdose	4 dB	100.870.204
AM10	2×IEC Enddose	10,5 dB	100.870.210
AM11	2×IEC Durchgangsdose	11 dB	100.870.211
AM14	2×IEC Durchgangsdose	14 dB	100.870.215
AM19	2×IEC Durchgangsdose	19 dB	100.870.219
AM23	2×IEC Durchgangsdose	23 dB	100.870.223

Anschlussdose SAT-TV

1× SAT TV-Modul IECf / IECm / Ff

AM02	2×IEC / 1F 5.5/2dB	100.870.302
------	--------------------	-------------