

Réseau multimédia Optimum auto^{Gigabit}

composants en système modulaire



Principes d'installation et caractéristiques techniques p. 240-241

Réseau Optimum auto^{Gigabit}: un réseau unique très haut débit, avec un seul type de prises pour tout brancher avec reconnaissance automatique du bon média sur la prise

Permet de raccorder 2 décodeurs satellite dans l'installation avec une LNB double (Twin)

Utilisation des prises quadruples (téléphone + informatique 10/100 Mbits + TNT + Satellite) ou/et des prises simples (téléphone ou informatique Gigabit ou TNT/Satellite ou TNT/câble)

L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée

Emb.	Réf.	Description	Emb.	Réf.	Description
1	4130 38KIT 966 734 401	Solution complète Optimum auto^{Gigabit} pour 8 prises RJ45 multimédia Composition: 1 alimentation pour centrale Optimum auto ^{Gigabit} 1 filtre maître ADSL avec répartiteur téléphone 8 modules de brassage RJ45 8 cordons de brassage multimédia long. 0,2 m 1 cordon de brassage plat, long. 0,2 m 1 cordon multimédia RJ45-RJ45, long. 3 m 2 cordons télévision RJ45 - F+IEC, long. 2 m Pour satellite Équipé de 1 centrale Optimum auto ^{Gigabit} TV TNT, satellite, 8 sorties Pour TV par câble Équipé de 1 centrale Optimum auto ^{Gigabit} TV TNT, câble opérateur, 8 sorties	1	4130 38¹ 966 734 701	Équipements pour distribution du téléphone, internet et télévision Centrale Optimum auto^{Gigabit} TV TNT, satellite Permet de distribuer les services du téléphone, internet et TV satellite (sur 2 postes via 2 décodeurs et une LNB double) par câble paires torsadées et prises RJ45 Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias 8 sorties RJ45 Montage sur rail DIN: 12 modules, IP 20 - IK 04
1	4130 39KIT 966 734 501		1	4130 39¹ 966 734 801	Centrale Optimum auto^{Gigabit} TV TNT, câble opérateur Permet de distribuer les services du téléphone, internet et télévision câble opérateur par paires torsadées et prises RJ45 Les prises triples ne peuvent pas être utilisées avec cette centrale Distance de transmission max. 40 m pour tous les médias 8 sorties RJ45, avec voie de retour Montage sur rail DIN: 12 modules, IP 20 - IK 04
4	4130 03 966 733 031	Équipements de brassage Module de brassage RJ45 Équipé d'un noyau blindé RJ45, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04	1	4130 17¹ 966 736 401	Alimentation Alimentation 9 V DC - 1,6 A Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs ou une centrale automatique réf. 4130 38/39/44 Montage sur rail DIN: 1,5 modules, IP 20 - IK 04
4	4130 45 101 609 320	Cordons de brassage Cordon souple multimédia 0,2 m	100	0327 89 101 780 029	Câble d'installation Câble multimédia TV + satellite 100 m Sans halogène F/FTP - 100 ohms Performances optimisées pour réseau Optimum Livré en couronne
4	4130 46 101 609 330	Cordon souple multimédia 0,4 m			
1	4130 15 966 736 301	Équipements pour arrivée et distribution du téléphone et d'internet Filtres ADSL Permettent l'accès au téléphone et à internet simultanément sans emploi de filtre sur les prises murales Raccordement par RJ45 ou bornes auto Montage sur rail DIN: 2 modules, IP 20 - IK 04 Filtre maître avec répartiteur téléphone 1 sortie pour modem ADSL, 3 sorties téléphone			
1	4130 11 966 733 201	Filtre maître 1 sortie pour modem ADSL, 1 sortie téléphone			

¹ : Prévoir une alimentation réf. 4130 17 par centrale Optimumauto^{Gigabit} réf. 4130 38/39

Coffrets à équiper p. 260

