

Plexo³

coffrets, gaines multifonctions et accessoires (suite)



0019 55

Emb.	Réf.	Accessoires (suite)
20	0019 61 822 996 131	Obturateurs R746A 5 modules sécables par demi-modules, gris foncé
1	0019 55 152 900 991	Embouts à perforation directe Lot composé de 2 embouts ISO Ø 32 mm pour câble Ø 12-25, 5 embouts ISO Ø 25 mm pour câble Ø 9-18 et 10 embouts ISO Ø 20 mm pour câble Ø 4-13
2	0019 64 822 994 011	Plastrons pleins Pour coffret 12 modules
2	0019 65 822 994 021	Pour coffret 18 modules
2	0019 62 822 993 011	Plaques perforées Permettent de remplacer le rail DIN par une plaque LINA 25 pour intégration de produits non modulaires Pour coffret 12 modules, Haut. 150 mm
2	4018 53	Pour coffret 18 modules, Haut. 150 mm
2	0019 70 822 995 101	Charnières Jeu de 2 charnières reliant : fond capot

Plexo³

coffrets, caractéristiques techniques

■ Cotes d'encombrement

Position des platines disjoncteurs et des coffrets

Réf.	Cotes (mm)				
	A	B	C	D	E
0019 02	109	93	174	94	-
0019 04	115,6	128	200	120	-
0019 06	115,6	164	200	120	70
0019 08	115,6	200	200	120	106


Coffrets 12 et 18 modules

Réf.	Cotes (mm)				
	A	B	C	D	E
0019 21	141	340	282	180	180
0019 22	161	340	432	330	180
0019 23	161	340	622	480	180
0019 24	141	448	282	180	288
0019 25	161	448	432	330	290
0019 26	161	448	622	480	290
0019 27	161	448	822	680	290

Gainés multifonctions verticales/horizontales

Réf.	Cotes (mm)		Nb de postes E
	A	B	
0019 17	137	432	3
0019 18	137	622	4

■ Entraxes de fixation des prises



■ Nombre d'empreintes défonçables et d'embouts à perforation directe, capacité des borniers et nombre d'obturateurs

Le nombre d'empreintes est identique sur le bas et sur le haut du coffret

Réf.	Nombre d'empreintes défonçables par face			Nombre d'embouts			Borniers			Nombre d'obturateurs 5 modules
	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 20	Ø 25	Ø 32 ⁽¹⁾	Bornes auto 1,5 à 4 mm ²	Bornes à vis 6 à 25 mm ²	Bornes à vis 6 à 35 mm ²	
0019 02	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
0019 04	2	1	-	2	1	-	6	1	-	-
0019 06	4	1	-	4	1	-	6	1	-	-
0019 08	6	1	-	6	1	-	6	1	-	-
0019 21	7	2	2	7	2	1	9	5	-	1
0019 22	13	2	2	13	2	1	18	5	-	2
0019 23	13	2	2	13	2	1	27	5	-	2
0019 24	12	2	3	11	2	1	18	5	-	1
0019 25	13	4	3	13	2	1	27	5	-	2
0019 26	13	4	3	13	4	1	36	5	-	3
0019 27	13	4	3	13	4	1	45	5	5	3