



0206 42



0206 45



0206 02

Emb.	Réf.	Plastrons pleins métal
		Se fixent sur les montants fonctionnels
		Platines fixes
1	0206 41	Perforées, largeur 600mm, hauteur 200mm
1	0206 42	Perforées, largeur 600mm, hauteur 400mm
1	0206 43	Pleines, largeur 600mm, hauteur 200mm
1	0206 44	Pleines, largeur 600mm, hauteur 400mm
1	0206 45	Pleines, largeur 600mm, hauteur 600mm
1	0206 46	Pleines, largeur 850mm, hauteur 400mm
		Platines pleines réglables
1	0206 40	Hauteur 100mm, largeur 600mm
1	0206 47	Hauteur 200mm, largeur 600mm
1	0206 48	Hauteur 400mm, largeur 600mm
1	0206 49	Hauteur 200mm, largeur 850mm
1	0206 90	Hauteur 100mm, largeur 850mm
		Plaque de montage pleine
1	0205 40	Livrée avec glissière de réglage en profondeur Hauteur 1800mm, largeur 600mm
		Rails universels
1	0206 04	Se fixent sur les montants fonctionnels Largeur 600mm (24 modules)
1	0206 54	Largeur 850mm (36 modules)
		Dispositifs de fixation universels réglables
		Composés d'un rail 2 et de 2 équerres de fixation réglables
		Se fixent sur les montants fonctionnels
1	0206 02	Pour coffrets et armoires 24 modules
1	0206 52	Pour coffrets et armoires 36 modules
		Circulation de filerie
1	4052 25	Bracelet de filerie Permet une circulation horizontale de la filerie Se fixe directement sur rail aluminium 2 positions Reçoit les couvercles des goulottes Lina 25
		Supports de fixation de goulotte Lina 25
		Permettent la fixation horizontale et verticale des goulottes Lina 25, et leur réglage en hauteur Se montent directement sur les montants fonctionnels
		Ne conviennent pas pour entraxe de 150mm entre rails sauf si on utilise une goulotte de largeur 25mm
1	0204 70	Jeu de 2 pour coffrets et armoires 36 modules
1	0205 70	Jeu de 2 pour coffrets et armoires 24 modules

Emb.	Réf.	Circulation de filerie (suite)												
		Goulottes Lina 25												
		Longueur: 2m												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Larg. (mm)	Haut. (mm)	25	60	40	60	40	80	60	60	60	80
Larg. (mm)	Haut. (mm)													
25	60													
40	60													
40	80													
60	60													
60	80													
56	0362 02													
48	0362 07													
40	0362 08													
32	0362 12													
32	0362 13													
		Rivet isolant												
100	0200 80	Pour fixation de la goulotte sur les montants fonctionnels												
		Accessoires												
		Clips écrou et vis												
		Montage en face avant par ¼ de tour												
50	0200 91	Vis M6												
20	0200 92	Clips écrou pour vis M6												
		Bombe de peinture (400ml)												
6	0200 98	RAL 7035												
		Eclairage de tableau												
		Kit d'éclairage												
1	0209 89	Kit pour XL ³ 800/4000 métal, comprenant le fluo, les fixations et le plastron à vis métal												
		Supports de fixation de câbles												
1	0205 21	Jeu de 2 traverses longueur 350mm												
1	0205 22	Jeu de 2 traverses longueur 600mm												
1	0205 23	Jeu de 2 traverses longueur 850mm												
		Traverses de renfort												
		Permettent le renforcement du toit XL ³ 4000 pour l'assemblage de l'arrivée épanouisseur SCP												
1	0205 29	Jeux de 2 traverses												